


**H0,75/16D ZH GR****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A következő vezetékhez: 2 db 0,75 mm<sup>2</sup> (2 db AWG 18)

- műanyag-zacskóban, ömlesztve szállítva
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód
- más színkód

**Általános rendelési adatok**

|                |   |
|----------------|---|
| Változat       | Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 13 mm, 10 mm, szürke |
| Rendelési szám | <a href="#">9037420000</a>                          |
| Típus          | H0,75/16D ZH GR                                     |
| GTIN (EAN)     | 4008190492991                                       |
| Qty.           | 500 Darab   |
| Csomagolás     | loose   |

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| ROHS                      | Megfelel                    |
| UL File Number Search     | <a href="#">UL weboldal</a> |
| Tanúsítvány száma (cULus) | E499744                     |

## Méretek és tömegek

|             |        |
|-------------|--------|
| Nettó tömeg | 0.14 g |
|-------------|--------|

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül      |
| REACH SVHC               | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

## Műszaki adatok

|                 |                          |          |                  |
|-----------------|--------------------------|----------|------------------|
| Árucikk leírása | Iker-érvéghüvely, szürke | Változat | Iker-érvéghüvely |
|-----------------|--------------------------|----------|------------------|

## Érvéghüvelyek

|   |        |                               |                      |
|---|--------|-------------------------------|----------------------|
| Érintkező felület átmérője (D1)               | 1.7 mm | Érintkező felület hossza (L2) | 10 mm                |
| Gallér szélesség (B)                          | 3 mm   | Gallér magassága (A)          | 5.5 mm               |
| Műanyag gallér vastagsága (S2)                | 0.3 mm | L1, mm                        | 16.00 mm             |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max. | AWG 18 | Fém hüvely vastagsága (S1)    | 0.15 mm              |
| Csupaszolási hossz                            | 13 mm  | Vezeték-keresztmetszet        | 0.75 mm <sup>2</sup> |
| Sínkód  | DIN    |                               |                      |

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000005    | ETIM 9.0    | EC000005    |
| ETIM 10.0   | EC000005    | ECLASS 14.0 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-01 |             |             |

**Rajz**

