



- műanyag-zacskóban, ömlesztve szállítva
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód

Általános rendelési adatok

Változat	Érvéghüvely, lker-érvéghüvely, 16 mm, 12 mm, piros
Rendelési szám	9037450000
Típus	H1,0/19D ZH R
GTIN (EAN)	4008190493028
Qty.	500 Darab
Csomagolás	loose

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (cULus)	E499744

Méreték és tömegek

Nettó tömeg	0.18 g
-------------	--------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Műszaki adatok

Árucikk leírása	Iker-érvéghüvely, piros	Változat	Iker-érvéghüvely
-----------------	-------------------------	----------	------------------

Érvéghüvelyek

Érintkező felület átmérője (D1)	2 mm	Érintkező felület hossza (L2)	12 mm
Gallér szélesség (B)	3.2 mm	Gallér magassága (A)	5.8 mm
Műanyag gallér vastagsága (S2)	0.3 mm	L1, mm	19.00 mm
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.	AWG 17	Fém hüvely vastagsága (S1)	0.15 mm
Csupaszolási hossz	16 mm	Vezeték-keresztmetszet	1 mm ²
Sínkód	DIN		

Besorolások

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Rajz

