


**H1,5/16D ZH SW****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- műanyag-zacskóban, ömlesztve szállítva
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód

**Általános rendelési adatok**

Változat	Érvéghüvely, lker-érvéghüvely, 11 mm, 8 mm, fekete
Rendelési szám	<a href="#">9037470000</a>
Típus	H1,5/16D ZH SW
GTIN (EAN)	4008190493042
Qty.	500 Darab
Csomagolás	loose

## H1,5/16D ZH SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	<a href="#">UL weboldal</a>
Tanúsítvány száma (cULus)	E499744

## Méreték és tömegek

Nettó tömeg	0.16 g
-------------	--------

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## Műszaki adatok

Árucikk leírása	Iker-érvéghüvely, fekete	Változat	Iker-érvéghüvely
-----------------	--------------------------	----------	------------------

## Érvéghüvelyek

Érintkező felület átmérője (D1)	2.2 mm	Érintkező felület hossza (L2)	8 mm
Gallér szélesség (B)	3.6 mm	Gallér magassága (A)	6.5 mm
Műanyag gallér vastagsága (S2)	0.3 mm	L1, mm	16.00 mm
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.	AWG 16	Fém hüvely vastagsága (S1)	0.15 mm
Csupaszolási hossz	11 mm	Vezeték-keresztmetszet	1.5 mm <sup>2</sup>
Sínkód	DIN		

## Besorolások

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

**Rajz**

