


**H4,0/22D ZH GR****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- műanyag-zacskóban, ömlesztve szállítva
- DIN-színkód
- más színkód

**Általános rendelési adatok**

Változat	Érvéghüvely, lker-érvéghüvely, 15 mm, 12 mm, szürke
Rendelési szám	<a href="#">9037530000</a>
Típus	H4,0/22D ZH GR
GTIN (EAN)	4008 190493 103
Qty.	100 Darab
Csomagolás	loose

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	<a href="#">UL weboldal</a>
Tanúsítvány száma (cULus)	E499744

## Méreték és tömegek

Nettó tömeg	0.42 g
-------------	--------

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## Műszaki adatok

Árucikk leírása	Iker-érvéghüvely, szürke	Változat	Iker-érvéghüvely
-----------------	--------------------------	----------	------------------

## Érvéghüvelyek

Érintkező felület átmérője (D1)	3.5 mm	Érintkező felület hossza (L2)	12 mm
Gallér szélesség (B)	5.2 mm	Gallér magassága (A)	9 mm
Műanyag gallér vastagsága (S2)	0.5 mm	L1, mm	22.00 mm
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.	AWG 12	Fém hüvely vastagsága (S1)	0.2 mm
Csupaszolási hossz	15 mm	Vezeték-keresztmetszet	4 mm <sup>2</sup>
Sínkód	DIN		

## Besorolások

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

**Rajz**

