


H6,0/29D ZH GE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- műanyag-zacskóban, ömlesztve szállítva
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód
- más színkód

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|--|
| Változat | Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 24 mm, 18 mm, sárga |
| Rendelési szám | 9037560000 |
| Típus | H6,0/29D ZH GE |
| GTIN (EAN) | 4008 190493 134 |
| Qty. | 100 Darab |
| Csomagolás | loose |

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



| | |
|---------------------------|-----------------------------|
| ROHS | Megfelel |
| UL File Number Search | UL weboldal |
| Tanúsítvány száma (cULus) | E499744 |

Méreték és tömegek

| | |
|-------------|--------|
| Nettó tömeg | 0.72 g |
|-------------|--------|

Termékek környezetvédelmi megfelelése

| | |
|----------------------------|-------------------------------|
| RoHS megfeleléségi állapot | Megfelel, kivétel nélkül |
| REACH SVHC | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

Műszaki adatok

| | | | |
|-----------------|--------------------------|----------|------------------|
| Árucikk leírása | Iker-érvéghüvely, sárgas | Változat | Iker-érvéghüvely |
|-----------------|--------------------------|----------|------------------|

Érvéghüvelyek

| | | | |
|--|--------|-------------------------------|-------------------|
| Érintkező felület átmérője (D1) | 4.5 mm | Érintkező felület hossza (L2) | 18 mm |
| Gallér szélesség (B) | 6.2 mm | Gallér magassága (A) | 11.4 mm |
| Műanyag gallér vastagsága (S2) | 0.5 mm | L1, mm | 29.00 mm |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max. | AWG 10 | Fém hüvely vastagsága (S1) | 0.2 mm |
| Csupaszolási hossz | 24 mm | Vezeték-keresztmetszet | 6 mm ² |
| Sínkód | DIN | | |

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000005 | ETIM 9.0 | EC000005 |
| ETIM 10.0 | EC000005 | ECLASS 14.0 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-01 | | |

Rajz

