


H10,0/30D ZH R**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- műanyag-zacskóban, ömlesztve szállítva
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód
- más színkód

Általános rendelési adatok

Változat	Érvéghüvely, lker-érvéghüvely, 23 mm, 18 mm, piros
Rendelési szám	9037580000
Típus	H10,0/30D ZH R
GTIN (EAN)	4008190493158
Qty.	100 Darab
Csomagolás	loose

Technical data

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (cULus)	E499744

Méreték és tömegek

Nettó tömeg	0.9 g
-------------	-------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfeleléségi állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Műszaki adatok

Árucikk leírása	Iker-érvéghüvely, piros	Változat	Iker-érvéghüvely
-----------------	-------------------------	----------	------------------

Érvéghüvelyek

Érintkező felület átmérője (D1)	5.8 mm	Érintkező felület hossza (L2)	18 mm
Gallér szélesség (B)	7.6 mm	Gallér magassága (A)	13.4 mm
Műanyag gallér vastagsága (S2)	0.5 mm	L1, mm	30.00 mm
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.	AWG 8	Fém hüvely vastagsága (S1)	0.2 mm
Csupaszolási hossz	23 mm	Vezeték-keresztmetszet	10 mm ²
Sínkód	DIN		

Besorolások

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Rajz

