


H2,5/19T ZH GR**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- műanyag-zacskóban, ömlesztve szállítva
- DIN-színkód
- más színkód

Általános rendelési adatok

Változat	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 13 mm, 10 mm, szürke
Rendelési szám	9037640000
Típus	H2,5/19T ZH GR
GTIN (EAN)	4008190493325
Qty.	500 Darab
Csomagolás	loose

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (cULus)	E499744

Méreték és tömegek

Nettó tömeg	0.25 g
-------------	--------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Műszaki adatok

Árucikk leírása	Iker-érvéghüvely, szürke	Változat	Iker-érvéghüvely
-----------------	--------------------------	----------	------------------

Érvéghüvelyek

Érintkező felület átmérője (D1)	2.8 mm	Érintkező felület hossza (L2)	10 mm
Gallér szélesség (B)	4.5 mm	Gallér magassága (A)	8 mm
Műanyag gallér vastagsága (S2)	0.4 mm	L1, mm	19.00 mm
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.	AWG 14	Fém hüvely vastagsága (S1)	0.15 mm
Csupaszolási hossz	13 mm	Vezeték-keresztmetszet	2.5 mm ²
Sínkód	Telemecanique		

Besorolások

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Rajz

