


H2,5/21T ZH GR**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- műanyag-zacskóban, ömlesztve szállítva
- DIN-színkód
- más színkód

Általános rendelési adatok

Változat	Érvéghüvely, lker-érvéghüvely, 15 mm, 12 mm, szürke
Rendelési szám	9037650000
Típus	H2,5/21T ZH GR
GTIN (EAN)	4008190493356
Qty.	100 Darab
Csomagolás	loose

H2,5/21T ZH GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

UL File Number Search [UL weboldal](#)

Tanúsítvány száma (cULus) E499744

Méreték és tömegek

Nettó tömeg 0.3 g

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot Megfelel, kivétel nélkül

REACH SVHC Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Műszaki adatok

Árucikk leírása	Iker-érvéghüvely, szürke	Változat	Iker-érvéghüvely
-----------------	--------------------------	----------	------------------

Érvéghüvelyek

Érintkező felület átmérője (D1)	2.8 mm	Érintkező felület hossza (L2)	12 mm
Gallér szélesség (B)	4.5 mm	Gallér magassága (A)	8 mm
Műanyag gallér vastagsága (S2)	0.4 mm	L1, mm	21.00 mm
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.	AWG 14	Fém hüvely vastagsága (S1)	0.15 mm
Csupaszolási hossz	15 mm	Vezeték-keresztmetszet	2.5 mm ²
Sínkód	Telemecanique		

Besorolások

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Rajz

