



- műanyag-zacskóban, ömlesztve szállítva
- DIN-színkód
- más színkód

Általános rendelési adatok

Változat	Érvéghüvely, lker-érvéghüvely, 15 mm, 12 mm, narancssárga
Rendelési szám	9037670000
Típus	H4,0/22T ZH OR
GTIN (EAN)	4008 19049343 1
Qty.	100 Darab
Csomagolás	loose

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (cULus)	E499744

Méreték és tömegek

Nettó tömeg	0.4 g
-------------	-------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Műszaki adatok

Árucikk leírása	Iker-érvéghüvely, narancssárga	Változat	Iker-érvéghüvely
-----------------	-----------------------------------	----------	------------------

Érvéghüvelyek

Érintkező felület átmérője (D1)	3.5 mm	Érintkező felület hossza (L2)	12 mm
Gallér szélesség (B)	5.2 mm	Gallér magassága (A)	9 mm
Műanyag gallér vastagsága (S2)	0.5 mm	L1, mm	22.00 mm
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.	AWG 12	Fém hüvely vastagsága (S1)	0.2 mm
Csupaszolási hossz	15 mm	Vezeték-keresztmetszet	4 mm ²
Sínkód	Telemecanique		

Besorolások

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Rajz

