


**H4,0/22T ZH OR****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- műanyag-zacskóban, ömlesztve szállítva
- DIN-színkód
- más színkód

**Általános rendelési adatok**

|                |   |
|----------------|---|
| Változat       | Érvéghüvely, lker-érvéghüvely, 15 mm, 12 mm, narancssárga |
| Rendelési szám | <a href="#">9037670000</a>                                |
| Típus          | H4,0/22T ZH OR  |
| GTIN (EAN)     | 4008 19049343 1   |
| Qty.           | 100 Darab   |
| Csomagolás     | loose   |

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| ROHS                      | Megfelel                    |
| UL File Number Search     | <a href="#">UL weboldal</a> |
| Tanúsítvány száma (cULus) | E499744                     |

## Méreték és tömegek

|             |       |
|-------------|-------|
| Nettó tömeg | 0.4 g |
|-------------|-------|

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül      |
| REACH SVHC               | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

## Műszaki adatok

| Árucikk leírása | Iker-érvéghüvely,<br>narancssárga | Változat | Iker-érvéghüvely |
|-----------------|-----------------------------------|----------|------------------|
|-----------------|-----------------------------------|----------|------------------|

## Érvéghüvelyek

|  |               |                               |                   |
|--|---------------|-------------------------------|-------------------|
| Érintkező felület átmérője (D1)                  | 3.5 mm        | Érintkező felület hossza (L2) | 12 mm             |
| Gallér szélesség (B)                             | 5.2 mm        | Gallér magassága (A)          | 9 mm              |
| Műanyag gallér vastagsága (S2)                   | 0.5 mm        | L1, mm                        | 22.00 mm          |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet<br>AWG, max. | AWG 12        | Fém hüvely vastagsága (S1)    | 0.2 mm            |
| Csupaszolási hossz                               | 15 mm         | Vezeték-keresztmetszet        | 4 mm <sup>2</sup> |
| Sínkód   | Telemecanique |                               |                   |

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000005    | ETIM 9.0    | EC000005    |
| ETIM 10.0   | EC000005    | ECLASS 14.0 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-01 |             |             |

**Rajz**

