



- műanyag-zacskóban, ömlesztve szállítva
- DIN-színkód
- más színkód

Általános rendelési adatok

Változat	Érvéghüvely, lker-érvéghüvely, 21 mm, 18 mm, narancssárga
Rendelési szám	9037680000
Típus	H4,0/28T ZH OR
GTIN (EAN)	4008 190493479
Qty.	100 Darab
Csomagolás	loose

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (cULus)	E499744

Méreték és tömegek

Nettó tömeg	0.5 g
-------------	-------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Műszaki adatok

Árucikk leírása	Iker-érvéghüvely, narancssárga	Változat	Iker-érvéghüvely
-----------------	-----------------------------------	----------	------------------

Érvéghüvelyek

Érintkező felület átmérője (D1)	3.5 mm	Érintkező felület hossza (L2)	18 mm
Gallér szélesség (B)	5.2 mm	Gallér magassága (A)	9 mm
Műanyag gallér vastagsága (S2)	0.5 mm	L1, mm	28.00 mm
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.	AWG 12	Fém hüvely vastagsága (S1)	0.2 mm
Csupaszolási hossz	21 mm	Vezeték-keresztmetszet	4 mm ²
Sínkód	Telemecanique		

Besorolások

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

