


**H16,0/38T ZH W****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- műanyag-zacskóban, ömlesztve szállítva
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód

**Általános rendelési adatok**

Változat	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 29 mm, 25 mm, fehér
Rendelési szám	<a href="#">9037740000</a>
Típus	H16,0/38T ZH W
GTIN (EAN)	4008 19049356 1
Qty.	50 Darab
Csomagolás	loose

## Technical data

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	<a href="#">UL weboldal</a>
Tanúsítvány száma (cULus)	E499744

## Méreték és tömegek

Nettó tömeg	1.82 g
-------------	--------

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## Műszaki adatok

Árucikk leírása	Iker-érvéghüvely, fehér	Változat	Iker-érvéghüvely
-----------------	-------------------------	----------	------------------

## Érvéghüvelyek

Érintkező felület átmérője (D1)	8.3 mm	Érintkező felület hossza (L2)	25 mm
Gallér szélesség (B)	9.5 mm	Gallér magassága (A)	17.2 mm
Műanyag gallér vastagsága (S2)	0.6 mm	L1, mm	38.00 mm
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.	AWG 6	Fém hüvely vastagsága (S1)	0.3 mm
Csupaszolási hossz	29 mm	Vezeték-keresztmetszet	16 mm <sup>2</sup>
Sínkód	Telemecanique		

## Besorolások

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

**Rajz**

