

**CUTTER 20 A****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Vágószerszámok akár, 8, 12, 14 és 22 mm külső átmérőjű vezetékhez. A speciális pengealakítással minimális fizikai erőfeszítéssel, roncsolásmentesen vághatók a réz- és alumíniumvezetékek. A (KT 8 – KT 22) vágószerszámok a VDE és GS által bevizsgált, 1000 V-ig működő védőszigeteléssel is rendelkeznek, az EN/IEC 60900 szabvány szerint.

**Általános rendelési adatok**

Változat	Cutting tool for one-hand operation
Rendelési szám	<a href="#">9040140000</a>
Típus	CUTTER 20 A
GTIN (EAN)	4008190467098
Qty.	1 Darab

## CUTTER 20 A

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretek és tömegek

Mélység	31 mm	Mélység (coll)	1.2205 inch
Magasság	71.5 mm	Magasság (coll)	2.815 inch
Szélesség	245 mm	Szélesség (coll)	9.6456 inch
Nettó tömeg	443.7 g		

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Nem érintett
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

## Műszaki adatok

Árucikk leírása	Homlokvágó max. 20 mm átmérőjű kábelekhöz	Változat	Egykezes mechanikus
-----------------	---	----------	---------------------

## Vágószerszámok

Vörösréz kábel - tömör, max. (AWG)	3 AWG	Vörösréz kábel - tömör, max.	25 mm <sup>2</sup>
Vörösréz kábel - flexibilis, max. (AWG)	3/0 AWG	Vörösréz kábel - flexibilis, max.	95 mm <sup>2</sup>
Vörösréz kábel - többeres, max. (AWG)	1 AWG	Vörösréz kábel - többeres, max.	50 mm <sup>2</sup>
Vörösréz kábel, max. átmérő	22 mm	Adat / telefon / vezérlőkábel, max. Ø	22 mm
Egyeres alumínium kábel, max. (mm <sup>2</sup> )	50 mm <sup>2</sup>	Többeres alumínium kábel, max. (AWG)	2/0 AWG
Többeres alumínium kábel, max. (mm <sup>2</sup> )	70 mm <sup>2</sup>	Többeres alumínium kábel, max. átmérő	22 mm

## Besorolások

ETIM 8.0	EC000142	ETIM 9.0	EC000142
ETIM 10.0	EC000142	ECLASS 14.0	21-04-47-01
ECLASS 15.0	21-04-47-01		