

CRIMPER 25 N D4**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Krimpelő szerszámok szigetetlen csatlakozókhoz
Hengerelt kábelsaruk, csősaruk, kivezető csapok,
párhuzamos és soros csatlakozók

- Kilincsmű a pontos krímpeléshez
- Kioldási lehetőség helytelen működés esetén

Általános rendelési adatok

Változat	Szerszámok, Krimpelő szerszám érintkezőkhöz, 10mm ² , 25mm ² , Fogas sajtolás
Rendelési szám	9040460000
Típus	CRIMPER 25 N D4
GTIN (EAN)	4008190461508
Qty.	1 Darab

CRIMPER 25 N D4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Szélesség	250 mm	Szélesség (coll)	9.8425 inch
Nettó tömeg	550 g		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Nem érintett
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Műszaki adatok

Árucikk leírása	Krimpelő szerszám szigetetlen csatlakozókhoz 10 – 25 mm ²	Változat	Mechanikus, cserélhető betétek nélkül
-----------------	---	----------	--

Szerszámjellemzők - krimpelés

Érvéghüvelyek keresztmetszete, max.	25 mm ²	Krimpelési típus/profil	Fogas sajtolás
-------------------------------------	--------------------	-------------------------	----------------

Érintkező leírása

Érintkező típusa	Nem szigetelt összekötők	Vezeték-keresztmetszet, max. AWG	AWG 4
Vezeték-keresztmetszet, min. AWG	AWG 8	Krimpelési tartomány, max.	25 mm ²
Krimpelési tartomány, min.	10 mm ²		

Besorolások

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		