

CRIMPER 25 Z**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Krimpelő szerszámok érvéghüvelyekhez, műanyag gallérral vagy anélkül

- Kilincsmű a pontos krímpeléshez
- Kioldási lehetőség helytelen működés esetén

Általános rendelési adatok

Változat	Szerszámok, Krimpelő szerszám érvéghüvelyekhez, 6mm ² , 25mm ² , Trapéz alakú krímpelés
Rendelési szám	9040470000
Típus	CRIMPER 25 Z
GTIN (EAN)	4008190461485
Qty.	1 Darab

CRIMPER 25 Z

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Szélesség	250 mm	Szélesség (coll)	9.8425 inch
Nettó tömeg	529.57 g		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Nem érintett
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Műszaki adatok

Árucikk leírása	Présszerszám	Változat	Mechanikus, cserélhető betétek nélkül
-----------------	--------------	----------	---------------------------------------

Szerszámjellemzők - krimpelés

Érvég hüvelyek keresztmetszete, max.	25 mm ²	Krimpelési típus/profil	Trapéz alakú krimpelés
--------------------------------------	--------------------	-------------------------	------------------------

Érintkező leírása

Érintkező típusa	Nem szigetelt összekötők	Krimpelési tartomány, max.	25 mm ²
Krimpelési tartomány, min.	6 mm ²		

Fontos megjegyzés

Termékinformáció	Krimpelési tartomány 2 (több krimpelési pozícióval): 10 mm ² , 2 x 4 mm ² , 2 x 6 mm ² Krimpelési tartomány 4 (több krimpelési pozícióval): 16 mm ² , 2 x 10 mm ²
------------------	---

Besorolások

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		