

CRIMPER 50 Z

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Krimpelő szerszámok érvéghüvelyekhez, műanyag gallérral vagy anélkül

- Kilincsmű a pontos krímpeléshez
- Kioldási lehetőség helytelen működés esetén

Általános rendelési adatok

Változat	Szerszámok, Krimpelő szerszám érvéghüvelyekhez, 35mm ² , 50mm ² , Trapéz alakú krímpelés
Rendelési szám	9040480000
Típus	CRIMPER 50 Z
GTIN (EAN)	4008190461492
Qty.	1 Darab
Szállítás állapota	Kifutott
Elérhető eddig:	2024-01-28T00:00:00+01:00
Alternatív termék	PZ 50

CRIMPER 50 Z

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Szélesség	250 mm	Szélesség (coll)	9.8425 inch
Nettó tömeg	522.57 g		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Nem érintett
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Műszaki adatok

Árucikk leírása	Krimpelő szerszám érvég hüvelyekhez, 35 – 50 mm ²	Változat	Mechanikus, cserélhető betétek nélkül
-----------------	--	----------	--

Szerszámjellemzők - krimpelés

Krimpelési típus/profil	Trapéz alakú krimpelés
-------------------------	------------------------

Érintkező leírása

Érintkező típusa	Iker-érvég hüvelyek műanyag gallérral vagy anélkül	Krimpelési tartomány, max.	50 mm ²
Krimpelési tartomány, min.	35 mm ²		

Besorolások

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		