

CRIMPER 6.3 F**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Krimpelő szerszámok lapos csatlakozókhoz és lapos csatlakozókhoz való aljzatokhoz nyitott vagy hengerelt krimpelő karommal

- Kilincsmű a pontos krimpeléshez
- Kioldási lehetőség helytelen működés esetén
- Végütközővel az érintkező pontos pozicionálásához

Általános rendelési adatok

Változat	Szerszámok, Krimpelő szerszám érintkezőkhöz, 0.5mm ² , 2.5mm ² , Trapéz alakú krimpelés
Rendelési szám	9040490000
Típus	CRIMPER 6.3 F
GTIN (EAN)	4008 19046 1454
Qty.	1 Darab
Szállítás állapota	Ez a termék már nem kapható.
Elérhető eddig:	2026-02-28T00:00:00+01:00

CRIMPER 6.3 F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Magasság	60 mm	Magasság (coll)	2.3622 inch
Szélesség	250 mm	Szélesség (coll)	9.8425 inch
Nettó tömeg	418 g		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Nem érintett
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Műszaki adatok

Árucikk leírása	Krimpelő szerszám 0,5- 2,5 mm ² -es lapos dugaszoló csatlakozókhoz	Változat	Mechanikus, cserélhető betétek nélkül
-----------------	---	----------	---------------------------------------

Szerszámjellemzők - krimpelés

Érvégüvelék keresztmetszete, max.	0.5 mm ²	Érvégüvelék keresztmetszete, min.	0.25 mm ²
Krimpelési típus/profil	Trapéz alakú krimpelés		

Érintkező leírása

Érintkező típusa	F-csatlakozódugó / -hüvely	Dugó szélesség	6.3 mm
Krimpelési tartomány, max.	2.5 mm ²	Krimpelési tartomány, min.	0.5 mm ²

Besorolások

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		