

CRIMPER 6 Z**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Krimpelő szerszámok érvéghüvelyekhez, műanyag gallérral vagy anélkül

- Kilincsmű a pontos krímpeléshez
- Kioldási lehetőség helytelen működés esetén

Általános rendelési adatok

Változat	Szerszámok, Krimpelő szerszám érintkezőkhöz, 0.5mm ² , 6mm ² , Trapéz alakú krímpelés
Rendelési szám	9040530000
Típus	CRIMPER 6 Z
GTIN (EAN)	4008190461102
Qty.	1 Darab

CRIMPER 6 Z

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Mélység	30 mm	Mélység (coll)	1.1811 inch
Magasság	78 mm	Magasság (coll)	3.0709 inch
Szélesség	200 mm	Szélesség (coll)	7.874 inch
Nettó tömeg	377.61 g		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Nem érintett
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Műszaki adatok

Árucikk leírása	Krimpelő szerszám érvéghüvelyekhez, 0,5 – 6 mm ²	Változat	Mechanikus, cserélhető betétek nélkül
-----------------	---	----------	--

Szerszámjellemzők - krimpelés

Érvéghüvelyek keresztmetszete, max.	6 mm ²	Krimpelési típus/profil	Trapéz alakú krimpelés
5. krimpelő profil	6 mm ²		

Érintkező leírása

Érintkező típusa	Iker-érvéghüvelyek műanyag gallérral vagy anélkül	Krimpelési tartomány, max.	6 mm ²
Krimpelési tartomány, min.	0.5 mm ²		

Besorolások

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		