

CUTTER 35**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Vágószerszámok mechanikus kilincsműves változatban.
Vörösréz és alumínium vezetők lapításmentes vágásához.
Egyszerű használat az optimális erőkarnek és az átgondolt
tervezésű bütykös mechanizmusnak köszönhetően.

Általános rendelési adatok

Változat	Cutting tool for one-hand operation
Rendelési szám	9040560000
Típus	CUTTER 35
GTIN (EAN)	4008190464943
Qty.	1 Darab

CUTTER 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Mélység	40 mm	Mélység (coll)	1.5748 inch
Magasság	85 mm	Magasság (coll)	3.3464 inch
Szélesség	290 mm	Szélesség (coll)	11.4173 inch
Nettó tömeg	599.4 g		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Nem érintett
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Műszaki adatok

Árucikk leírása	Homlokvágó max. 35 mm-es külső átmérőhöz	Változat	Egykezes mechanikus
-----------------	--	----------	---------------------

Vágószerszámok

Vörösréz szektorkábel	3 x 70 SM	Vörösréz kábel - flexibilis, max. (kcmil)	500 kcmil
Vörösréz kábel - flexibilis, max.	240 mm ²	Vörösréz kábel - többeres, max.	240 mm ²
Vörösréz kábel, max. átmérő	35 mm	Adat / telefon / vezérlőkábel, max. Ø	35 mm
Alumínium szektorkábel	4 x 70 SE	Többeres alumínium kábel, max. (kcmil)	500 kcmil
Többeres alumínium kábel, max. (mm ²)	240 mm ²	Többeres alumínium kábel, max. átmérő	35 mm

Besorolások

ETIM 8.0	EC000142	ETIM 9.0	EC000142
ETIM 10.0	EC000142	ECLASS 14.0	21-04-47-01
ECLASS 15.0	21-04-47-01		