



Amikor feszültség alatt álló elemeken dolgozik, speciális irányelveket kell betartania és speciális, kifejezetten erre a célra gyártott és bevizsgált szerszámokat kell használnia. A Weidmüller teljes választékot kínál olyan fogókból, amely megfelelnek az országos és nemzetközi vizsgálati szabványoknak.

Valamennyi fogó gyártása és vizsgálata a DIN EN 60900 szerint történik.

A fogók ergonomikus kialakítása jól illeszkedik a kézbe, így biztosabb fogást garantál. Az ujjak nem nyomódnak egymáshoz, így a működtetés kevésbé fáradtságos.

#### Általános rendelési adatok

Változat	Pliers
Rendelési szám	<a href="#">9046290000</a>
Típus	KBZ 180
GTIN (EAN)	4032248356485
Qty.	1 Darab

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



## Méreték és tömegek

Szélesség	180 mm	Szélesség (coll)	7.0866 inch
Nettó tömeg	266.8 g		

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Nem érintett
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	3d0ef2ef-93f5-4544-94cb-4486af44712b

## Műszaki adatok

Árucikk leírása	VDE szerint szigetelt kombinált fogó, 180 mm hosszú
-----------------	---

## Fogó

Vezetékátmérő, max. (H)	2.5 mm	Vezetékátmérő, max. (MH)	2.8 mm
Vágószerszám keménysége	60 HRC	Védőszigetelés, 1000 V	Igen
Teljes hossz	180 mm		

## Besorolások

ETIM 8.0	EC000836	ETIM 9.0	EC000836
ETIM 10.0	EC000836	ECLASS 14.0	21-04-38-09
ECLASS 15.0	21-04-38-09		

