



Amikor feszültség alatt álló elemeken dolgozik, speciális irányelveket kell betartania és speciális, kifejezetten erre a célra gyártott és bevizsgált szerszámokat kell használnia. A Weidmüller teljes választékot kínál olyan fogókból, amely megfelelnek az országos és nemzetközi vizsgálati szabványoknak.

Valamennyi fogó gyártása és vizsgálata a DIN EN 60900 szerint történik.

A fogók ergonomikus kialakítása jól illeszkedik a kézbe, így biztosabb fogást garantál. Az ujjak nem nyomódnak egymáshoz, így a működtetés kevésbé fáradtságos.

Általános rendelési adatok

Változat	Diagonal-cutting pliers
Rendelési szám	9046310000
Típus	SE HD 140
GTIN (EAN)	4032248357611
Qty.	1 Darab

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



Méreték és tömegek

Szélesség	140 mm	Szélesség (coll)	5.5118 inch
Hossz	140 mm	Hossz, inch	5.5118 inch
Nettó tömeg	180.1 g		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Nem érintett
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

Műszaki adatok

Árucikk leírása	Szigetelt oldalvágó, 140 mm hossz	Változat	Egykezes mechanikus
-----------------	-----------------------------------	----------	---------------------

Fogó

Vezetékátmérő, max. (H)	2 mm	Vezetékátmérő, max. (MH)	2.8 mm
Vezetékátmérő, max. (P)	1.4 mm	Vágószerszám keménysége	62 HRC
Védőszigetelés, 1000 V	Igen	Alak (oldalvágó)	Standard
Teljes hossz	140 mm		

Besorolások

ETIM 8.0	EC000142	ETIM 9.0	EC000142
ETIM 10.0	EC000142	ECLASS 14.0	21-04-47-01
ECLASS 15.0	21-04-47-01		

