

SE HD 180**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Amikor feszültség alatt álló elemeken dolgozik, speciális irányelveket kell betartania és speciális, kifejezetten erre a célra gyártott és bevizsgált szerszámokat kell használnia. A Weidmüller teljes választékot kínál olyan fogókból, amely megfelelnek az országos és nemzetközi vizsgálati szabványoknak.

Valamennyi fogó gyártása és vizsgálata a DIN EN 60900 szerint történik.

A fogók ergonomikus kialakítása jól illeszkedik a kézbe, így biztosabb fogást garantál. Az ujjak nem nyomódnak egymáshoz, így a működtetés kevésbé fáradságos.

Általános rendelési adatok

Változat	Diagonal-cutting pliers
Rendelési szám	9046330000
Típus	SE HD 180
GTIN (EAN)	4032248357635
Qty.	1 Darab

SE HD 180

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Tanúsítványok

Jóváhagyások



Méretek és tömegek

Szélesség	180 mm	Szélesség (coll)	7.0866 inch
Hossz	180 mm	Hossz, inch	7.0866 inch
Nettó tömeg	194 g		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Nem érintett
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

Műszaki adatok

Árucikk leírása	VDE szerint szigetelt oldalgó, 180 mm hossz	Változat	Egykezes mechanikus
-----------------	---	----------	---------------------

Fogó

Vezetékátmérő, max. (H)	3 mm	Vezetékátmérő, max. (MH)	3.8 mm
Vezetékátmérő, max. (P)	1.8 mm	Vágószerszám keménysége	62 HRC
Védőszigetelés, 1000 V	Igen	Alak (oldalgó)	Standard
Teljes hossz	180 mm		

Besorolások

ETIM 8.0	EC000142	ETIM 9.0	EC000142
ETIM 10.0	EC000142	ECLASS 14.0	21-04-47-01
ECLASS 15.0	21-04-47-01		