

FZ 160

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



max. 1000 V (AC) és 1500 V (DC)

védőszigetelés IEC 900 szerint. DIN EN 60900

- ejtőkalapáccsal megmunkált kiváló minőségű speciális szerszámacél
- biztonsági markolat ergonomikus és csúszásgátló TPE VDE bevonattal
- Űtésálló, hő- és hidegálló, nem gyúlékony, kadmiummentes TPE (termoplasztikus elasztomer) anyagból
- Elasztikus markolatrészt és kemény mag
- Fényesre polírozott felület
- a korrózióval szemben nikkkel-króm elektro-galvanizált bevonat nyújt védelmet

Általános rendelési adatok

Változat	Pliers
Rendelési szám	9046350000
Típus	FZ 160
GTIN (EAN)	4032248357659
Qty.	1 Darab

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



Méretek és tömegek

Szélesség	160 mm	Szélesség (coll)	6.2992 inch
Nettó tömeg	138 g		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Nem érintett
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	8d9bd26a-0541-4f7a-a0ff-4f1cb017242d

Műszaki adatok

Árucikk leírása	VDE szerint szigetelt laposcsőrű fogó hosszú pofákkal
-----------------	---

Fogó

Védőszigetelés, 1000 V	Igen	Pofák hossza	45 mm
Teljes hossz	160 mm		

Besorolások

ETIM 8.0	EC000833	ETIM 9.0	EC000833
ETIM 10.0	EC000833	ECLASS 14.0	21-04-38-17
ECLASS 15.0	21-04-38-17		

