



Amikor feszültség alatt álló elemeken dolgozik, speciális irányelveket kell betartania és speciális, kifejezetten erre a célra gyártott és bevizsgált szerszámokat kell használnia. A Weidmüller teljes választékot kínál olyan fogókból, amely megfelelnek az országos és nemzetközi vizsgálati szabványoknak.

Valamennyi fogó gyártása és vizsgálata a DIN EN 60900 szerint történik.

A fogók ergonomikus kialakítása jól illeszkedik a kézbe, így biztosabb fogást garantál. Az ujjak nem nyomódnak egymáshoz, így a működtetés kevésbé fáradságos.

Általános rendelési adatok

Változat	Pliers
Rendelési szám	9046380000
Típus	FRZ S 200
GTIN (EAN)	4032248357697
Qty.	1 Darab

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



Méretek és tömegek

Szélesség	200 mm	Szélesség (coll)	7.874 inch
Nettó tömeg	167.2 g		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Nem érintett
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	8ca6a82a-a032-451b-b9c3-381eae86b1bb

Műszaki adatok

Árucikk leírása	VDE szerint szigetelt hosszúcsőrű fogó vágóélel, 200 mm hosszú
-----------------	--

Fogó

Vezetékátmérő, max. (H)	1.8 mm	Vezetékátmérő, max. (MH)	2.8 mm
Vágószerszám keménysége	60 HRC	Védőszigetelés, 1000 V	Igen
Alak (telefonfogó)	egyenes	Teljes hossz	200 mm

Besorolások

ETIM 8.0	EC000835	ETIM 9.0	EC000835
ETIM 10.0	EC000835	ECLASS 14.0	21-04-38-16
ECLASS 15.0	21-04-38-16		

