

MEHA OB/UN 6² SPX 3**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- Csupaszoló szerszámok automatikus beállítással
- Flexibilis és tömör vezetékekhez
- Ideális választás gépészeti és üzemmérnöki feladatokhoz, vasúti alkalmazásokhoz, szélenergiához, robottechnológiához, robbanásvédelemhez, illetve hajózáshoz, platformok és hajók építéséhez
- A csupaszolási hossz végütközővel állítható
- A befogópofák automatikus nyitása csupaszolás után
- Nincs Fan-Out az egyes vezetékeknel
- Különböző szigetelési vastagságokhoz állítható
- Kettős szigetelésű kábelek két műveleti lépésben, speciális beállítás nélkül
- Nincs holtjáték az önbeálló vágóegységben
- Hosszú élettartam
- Optimalizált ergonómiájú kivitel

Általános rendelési adatok

Változat	Tartozékok, Vágópenge tartó
Rendelési szám	9054030000
Típus	MEHA OB/UN 6 ² SPX 3
GTIN (EAN)	4008190020156
Qty.	1 Darab

MEHA OB/UN 6² SPX 3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Mélység	11.2 mm	Mélység (coll)	0.4409 inch
Magasság	23 mm	Magasság (coll)	0.9055 inch
Szélesség	44.5 mm	Szélesség (coll)	1.752 inch
Hossz	44.5 mm	Hossz, inch	1.752 inch
Nettó tömeg	5.98 g		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Nem érintett
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Műszaki adatok

Árucikk leírása	Késtartó Stripax 6-hoz
-----------------	------------------------

Csupaszoló szerszámok

Szín	fekete	Vezeték-keresztmetszet, max.	6 mm ²
Vezeték-keresztmetszet, min.	0.08 mm ²		

Besorolások

ETIM 8.0	EC001509	ETIM 9.0	EC001509
ETIM 10.0	EC001509	ECLASS 14.0	21-04-48-91
ECLASS 15.0	21-04-48-91		