



Szigetelt PVC gyűrűs kábelcsatlakozó

- Kereskedelmi forgalomban kapható kivitelek
- Nem forrasztott
- Kúpos bevezető tölcésérrel

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|---|
| Változat | kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 2.5 mm ² , 1.5 mm ² - 2.5 mm ² |
| Rendelési szám | 9200150000 |
| Típus | LIR 2,5M3 V |
| GTIN (EAN) | 4032248409778 |
| Qty. | 100 Darab |

LIR 2,5M3 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

| | |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

Méretek és tömegek

| | | | |
|-------------|---------|------------------|-------------|
| Mélység | 6.2 mm | Mélység (coll) | 0.2441 inch |
| Szélesség | 20.6 mm | Szélesség (coll) | 0.811 inch |
| Nettó tömeg | 0.72 g | | |

Termékek környezetvédelmi megfelelése

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül |
| REACH SVHC | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

Műszaki adatok

| | |
|-----------------|--|
| Árucikk leírása | Szigetelt gyűrűs kábelcsatlakozó, 2,5 mm ² / M3 |
|-----------------|--|

Csatlakozások

| | | | |
|------------------------------|---------------------|------------------------------|------------------------|
| Vezeték-keresztmetszet, max. | 2.5 mm ² | Vezeték-keresztmetszet, min. | 1.5 mm ² |
| Vezeték-keresztmetszet | 2.5 mm ² | Szigetelés | PVC, Rendelkezésre áll |
| Méret (csavar) | M 3 | Méret | M 3 |
| Anyag/műanyag | PVC | Azonosító szín | kék |
| Csatlakozósűrűség (S1) | 0.8 mm | Belső átmérő (d1) | 3.2 mm |
| Műanyag gallér hossza (b) | 11.3 mm | Műanyag gallér átmérője (D) | 4.5 mm |
| Külső átmérő (d) | 6.4 mm | | |

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001059 | ETIM 9.0 | EC001059 |
| ETIM 10.0 | EC001059 | ECLASS 14.0 | 27-40-02-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-92 | | |

Tartozékok

Crimping tools



Krimpelő szerszámok szigetelt csatlakozókhoz kábelsaruk, kivezető csapok, párhuzamos és soros csatlakozók, dugaszoló csatlakozók

- Kilincsmű a pontos krimpeléshez
- Kioladási lehetőség helytelen működés esetén
- Ütközővel az érintkezők pontos pozicionálásához.
- DIN EN 60352 2. rész szerint tesztelve

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|---------------------------|--|
| Típus | HTI 15 | Változat |
| Rendelési szám | 901440000 | Présszerszám, Megmunkáló szerszámok szigetelt kábelsarukhoz, 0.5mm ² , 2.5mm ² , Kettős krimpelés |
| GTIN (EAN) | 4008190159412 | |
| Qty. | 1 ST | |
| Típus | CTI 6 | Változat |
| Rendelési szám | 900612000 | Présszerszám, Krimpelő szerszám érintkezőkhöz, 0.5mm ² , 6mm ² , Ovális sajtolás, Kettős krimpelés |
| GTIN (EAN) | 4008190044527 | |
| Qty. | 1 ST | |
| Típus | CTI 6 G | Változat |
| Rendelési szám | 920285000 | Présszerszám, Megmunkáló szerszámok szigetelt kábelsarukhoz, 0.5mm ² , 6mm ² , Ovális sajtolás, Párhuzamos krimpelés |
| GTIN (EAN) | 4032248517855 | |
| Qty. | 1 ST | |