



### Szigetelt PVC gyűrűs kábelcsatlakozó

- Kereskedelmi forgalomban kapható kivitelek
- Nem forrasztott
- Kúpos bevezető tölcésérrel

### Általános rendelési adatok

|                |   |
|----------------|---|
| Változat       | kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 2.5 mm <sup>2</sup> , 1.5 mm <sup>2</sup> - 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Rendelési szám | <a href="#">9200180000</a>  |
| Típus          | LIR 2,5M5 V   |
| GTIN (EAN)     | 4032248409808   |
| Qty.           | 100 Darab   |

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

## Méretek és tömegek

|             |         |                  |             |
|-------------|---------|------------------|-------------|
| Mélység     | 6.2 mm  | Mélység (coll)   | 0.2441 inch |
| Szélesség   | 23.8 mm | Szélesség (coll) | 0.937 inch  |
| Nettó tömeg | 0.71 g  |                  |             |

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül      |
| REACH SVHC               | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

## Műszaki adatok

|                 |  |
|-----------------|--|
| Árucikk leírása | Szigetelt gyűrűs<br>kábelcsatlakozó, 2,5<br>mm <sup>2</sup> / M5 |
|-----------------|--|

## Csatlakozások

|                              |                     |                              |                        |
|------------------------------|---------------------|------------------------------|------------------------|
| Vezeték-keresztmetszet, max. | 2.5 mm <sup>2</sup> | Vezeték-keresztmetszet, min. | 1.5 mm <sup>2</sup>    |
| Vezeték-keresztmetszet       | 2.5 mm <sup>2</sup> | Szigetelés                   | Rendelkezésre áll, PVC |
| Méret (csavar)               | M 5                 | Méret                        | M 5                    |
| Anyag/műanyag                | PVC                 | Azonosító szín               | kék                    |
| Csatlakozósűrűség (S1)       | 0.8 mm              | Csatlakozás hossz (l)        | 19.05 mm               |
| Belső átmérő (d1)            | 5.3 mm              | Műanyag gallér hossza (b)    | 11.3 mm                |
| Műanyag gallér átmérője (D)  | 4.5 mm              | Külső átmérő (d)             | 8.5 mm                 |

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001059    | ETIM 9.0    | EC001059    |
| ETIM 10.0   | EC001059    | ECLASS 14.0 | 27-40-02-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-92 |             |             |

## Tartozékok

## Crimping tools



Krimpelő szerszámok szigetelt csatlakozókhoz kábelsaruk, kivezető csapok, párhuzamos és soros csatlakozók, dugaszoló csatlakozók

- Kilincsmű a pontos krimpeléshez
- Kioldási lehetőség helytelen működés esetén
- Ütközővel az érintkezők pontos pozicionálásához.
- DIN EN 60352 2. rész szerint tesztelve

## Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | HTI 15                     | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">9014400000</a> | Présszerszám, Megmunkáló szerszámok szigetelt kábelsarukhoz, 0.5mm <sup>2</sup> , 2.5mm <sup>2</sup> , Kettős krimpelés                    |
| GTIN (EAN)     | 4008190159412              |  |
| Qty.           | 1 ST                       |  |
| Típus          | CTI 6                      | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">9006120000</a> | Présszerszám, Krimpelő szerszám érintkezőkhöz, 0.5mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , Ovális sajtolás, Kettős krimpelés                   |
| GTIN (EAN)     | 4008190044527              |  |
| Qty.           | 1 ST                       |  |
| Típus          | CTI 6 G                    | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">9202850000</a> | Présszerszám, Megmunkáló szerszámok szigetelt kábelsarukhoz, 0.5mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , Ovális sajtolás, Párhuzamos krimpelés |
| GTIN (EAN)     | 4032248517855              |  |
| Qty.           | 1 ST                       |  |