


LIR 2,5M6 V**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Szigetelt PVC gyűrűs kábelcsatlakozó

- Kereskedelmi forgalomban kapható kivitelek
- Nem forrasztott
- Kúpos bevezető tölcsérrel

Általános rendelési adatok

Változat	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 2.5 mm ² , 1.5 mm ² - 2.5 mm ²
Rendelési szám	9200190000
Típus	LIR 2,5M6 V
GTIN (EAN)	4032248410019
Qty.	100 Darab

LIR 2,5M6 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretetek és tömegek

Mélység	6.2 mm	Mélység (coll)	0.2441 inch
Szélesség	27.3 mm	Szélesség (coll)	1.0748 inch
Nettó tömeg	1.12 g		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Műszaki adatok

Árucikk leírása	Szigetelt gyűrűs kábelcsatlakozó, 2,5 mm ² / M6
-----------------	--

Csatlakozások

Vezeték-keresztmetszet, max.	2.5 mm ²	Vezeték-keresztmetszet, min.	1.5 mm ²
Vezeték-keresztmetszet	2.5 mm ²	Szigetelés	Rendelkezésre áll, PVC
Méret (csavar)	M 6	Méret	M 6
Anyag/műanyag	PVC	Azonosító szín	kék
Csatlakozósűrűség (S1)	0.8 mm	Belső átmérő (d1)	6.4 mm
Műanyag gallér hossza (b)	11.3 mm	Műanyag gallér átmérője (D)	4.5 mm
Külső átmérő (d)	12 mm		

Besorolások

ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
ETIM 10.0	EC001059	ECLASS 14.0	27-40-02-92
ECLASS 15.0	27-40-02-92		

LIR 2,5M6 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Crimping tools



Krimpelő szerszámok szigetelt csatlakozókhoz
kábelcsukók, kivezető csapok, párhuzamos és soros
csatlakozók, dugaszoló csatlakozók

- Kilincsmű a pontos krimpeléshez
- Kioldási lehetőség helytelen működés esetén
- Ütközővel az érintkezők pontos pozicionálásához.
- DIN EN 60352 2. rész szerint tesztelve

Általános rendelési adatok

Típus	HTI 15	Változat
Rendelési szám	9014400000	Présszerszám, Megmunkáló szerszámok szigetelt kábelcsukókhoz, 0.5mm ² , 2.5mm ² , Kettős krimpelés
GTIN (EAN)	4008190159412	
Qty.	1 ST	
Típus	CTI 6	Változat
Rendelési szám	9006120000	Présszerszám, Krimpelő szerszám érintkezőkhöz, 0.5mm ² , 6mm ² , Ovális sajtolás, Kettős krimpelés
GTIN (EAN)	4008190044527	
Qty.	1 ST	
Típus	CTI 6 G	Változat
Rendelési szám	9202850000	Présszerszám, Megmunkáló szerszámok szigetelt kábelcsukókhoz, 0.5mm ² , 6mm ² , Ovális sajtolás, Párhuzamos krimpelés
GTIN (EAN)	4032248517855	
Qty.	1 ST	