


**LIR 6M6 V****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Szigetelt PVC gyűrűs kábelcsatlakozó

- Kereskedelmi forgalomban kapható kivitelek
- Nem forrasztott
- Kúpos bevezető tölcsérrel

**Általános rendelési adatok**

|                |                                                                                                       |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Változat       | kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 6 mm <sup>2</sup> , 4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> |
| Rendelési szám | <a href="#">9200250000</a>                                                                            |
| Típus          | LIR 6M6 V                                                                                             |
| GTIN (EAN)     | 4032248410071                                                                                         |
| Qty.           | 100 Darab                                                                                             |

## LIR 6M6 V

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Tanúsítványok

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

## Méretek és tömegek

|             |         |                  |             |
|-------------|---------|------------------|-------------|
| Mélység     | 8.1 mm  | Mélység (coll)   | 0.3189 inch |
| Szélesség   | 29.5 mm | Szélesség (coll) | 1.1614 inch |
| Nettó tömeg | 1.9 g   |                  |             |

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül      |
| REACH SVHC               | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

## Műszaki adatok

|                 |                                                                  |
|-----------------|------------------------------------------------------------------|
| Árucikk leírása | Szigetelt gyűrűs<br>kábelcsatlakozó, 6,0<br>mm <sup>2</sup> / M6 |
|-----------------|------------------------------------------------------------------|

## Csatlakozások

|                              |                   |                              |                        |
|------------------------------|-------------------|------------------------------|------------------------|
| Vezeték-keresztmetszet, max. | 6 mm <sup>2</sup> | Vezeték-keresztmetszet, min. | 4 mm <sup>2</sup>      |
| Vezeték-keresztmetszet       | 6 mm <sup>2</sup> | Szigetelés                   | PVC, Rendelkezésre áll |
| Méret (csavar)               | M 6               | Méret                        | M 6                    |
| Anyag/műanyag                | PVC               | Azonosító szín               | sárga                  |
| Csatlakozósűrűség (S1)       | 1 mm              | Csatlakozás hossz (l)        | 24.65 mm               |
| Belső átmérő (d1)            | 6.4 mm            | Műanyag gallér hossza (b)    | 14.15 mm               |
| Műanyag gallér átmérője (D)  | 6.4 mm            | Külső átmérő (d)             | 12 mm                  |

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001059    | ETIM 9.0    | EC001059    |
| ETIM 10.0   | EC001059    | ECLASS 14.0 | 27-40-02-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-92 |             |             |

## LIR 6M6 V

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Crimping tools



Krimpelő szerszámok szigetelt csatlakozókhoz  
kábelcsukók, kivezető csapok, párhuzamos és soros  
csatlakozók, dugaszoló csatlakozók

- Kilincsmű a pontos krimpeléshez
- Kioldási lehetőség helytelen működés esetén
- Ütközővel az érintkezők pontos pozicionálásához.
- DIN EN 60352 2. rész szerint tesztelve

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                                                                                                |
|----------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | CTI 6                      | Változat                                                                                                                                       |
| Rendelési szám | <a href="#">9006120000</a> | Présszerszám, Krimpelő szerszám érintkezőkhöz, 0.5mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> ,<br>Ovális sajtolás, Kettős krimpelés                    |
| GTIN (EAN)     | 4008190044527              |                                                                                                                                                |
| Qty.           | 1 ST                       |                                                                                                                                                |
| Típus          | CTI 6 G                    | Változat                                                                                                                                       |
| Rendelési szám | <a href="#">9202850000</a> | Présszerszám, Megmunkáló szerszámok szigetelt kábelcsukókhoz,<br>0.5mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , Ovális sajtolás, Párhuzamos krimpelés |
| GTIN (EAN)     | 4032248517855              |                                                                                                                                                |
| Qty.           | 1 ST                       |                                                                                                                                                |