



Szigetelt PVC villás kábelcsatlakozó vagy PC/PA

- Hagományos kivitelek
- Nem forrasztott
- Kúpos bevezető tölcserrel

### Általános rendelési adatok

|                |   |
|----------------|---|
| Változat       | kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 1.5 mm <sup>2</sup> - 2.5 mm <sup>2</sup> , kék |
| Rendelési szám | <a href="#">9200370000</a>  |
| Típus          | LIS 2,5M4 V   |
| GTIN (EAN)     | 40322484 10194  |
| Qty.           | 100 Darab   |

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

## Méretek és tömegek

|             |        |                  |             |
|-------------|--------|------------------|-------------|
| Mélység     | 6.1 mm | Mélység (coll)   | 0.2402 inch |
| Szélesség   | 22 mm  | Szélesség (coll) | 0.8661 inch |
| Nettó tömeg | 0.8 g  |                  |             |

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül      |
| REACH SVHC               | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

## Műszaki adatok

|                 |  |
|-----------------|--|
| Árucikk leírása | Szigetelt villás<br>kábelcsatlakozó, 2,0<br>mm <sup>2</sup> / M4 |
|-----------------|--|

## Csatlakozások

|                              |                     |                              |                     |
|------------------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|
| Vezeték-keresztmetszet, max. | 2.5 mm <sup>2</sup> | Vezeték-keresztmetszet, min. | 1.5 mm <sup>2</sup> |
| Szigetelés                   | Rendelkezésre áll   | Méret (csavar)               | M 4                 |
| Méret                        | M 4                 | Anyag/műanyag                | PVC                 |
| Azonosító szín               | kék                 | Csatlakozósűrűség (S1)       | 0.8 mm              |
| Csatlakozás hossz (l)        | 17.8 mm             | Belső átmérő (d1)            | 4.3 mm              |
| Műanyag gallér hossza (b)    | 11.3 mm             | Műanyag gallér átmérője (D)  | 4.5 mm              |
| Külső átmérő (d)             | 7.2 mm              |                              |                     |

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001059    | ETIM 9.0    | EC001059    |
| ETIM 10.0   | EC001059    | ECLASS 14.0 | 27-40-02-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-92 |             |             |



## Tartozékok

## Crimping tools



Krimpelő szerszámok szigetelt csatlakozókhoz kábelsaruk, kivezető csapok, párhuzamos és soros csatlakozók, dugaszoló csatlakozók

- Kilincsmű a pontos krimpeléshez
- Kioldási lehetőség helytelen működés esetén
- Ütközővel az érintkezők pontos pozicionálásához.
- DIN EN 60352 2. rész szerint tesztelve

## Általános rendelési adatok

|                |                           |  |
|----------------|---------------------------|--|
| Típus          | HTI 15                    | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">901440000</a> | Présszerszám, Megmunkáló szerszámok szigetelt kábelsarukhoz, 0.5mm <sup>2</sup> , 2.5mm <sup>2</sup> , Kettős krimpelés                    |
| GTIN (EAN)     | 4008190159412             |  |
| Qty.           | 1 ST                      |  |
| Típus          | CTI 6                     | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">900612000</a> | Présszerszám, Krimpelő szerszám érintkezőkhöz, 0.5mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , Ovális sajtolás, Kettős krimpelés                   |
| GTIN (EAN)     | 4008190044527             |  |
| Qty.           | 1 ST                      |  |
| Típus          | CTI 6 G                   | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">920285000</a> | Présszerszám, Megmunkáló szerszámok szigetelt kábelsarukhoz, 0.5mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , Ovális sajtolás, Párhuzamos krimpelés |
| GTIN (EAN)     | 4032248517855             |  |
| Qty.           | 1 ST                      |  |