

Szigetelt PVC csapos kábelcsatlakozó vagy PC/PA

- Hagományos kivitelek
- Nem forrasztott
- Kúpos bevezető tölcserrel

Általános rendelési adatok

Változat	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 0.5 mm ² - 1.5 mm ² , piros
Rendelési szám	9200460000
Típus	LIP 1,5R12 V
GTIN (EAN)	40322484 10309
Qty.	100 Darab

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretek és tömegek

Mélység	5.8 mm	Mélység (coll)	0.2283 inch
Szélesség	23.3 mm	Szélesség (coll)	0.9173 inch
Nettó tömeg	0.71 g		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Műszaki adatok


Árucikk leírása	Szigetelt stift kábelcsatlakozó, 1,5 mm ² L=12 mm
-----------------	--

Csatlakozások

Vezeték-keresztmetszet, max.	1.5 mm ²	Vezeték-keresztmetszet, min.	0.5 mm ²
Szigetelés	Rendelkezésre áll, PVC	Méret (tüskehossz)	12 mm
Méret	12,0 mm	Anyag/műanyag	PVC
1. hossz (l1)	22 mm	Azonosító szín	piros
Tengely külső átmérője (d3)	1.9 mm	Műanyag gallér hossza (b)	10 mm
Műanyag gallér átmérője (D)	4.3 mm		

Besorolások

ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
ETIM 10.0	EC001059	ECLASS 14.0	27-40-02-92
ECLASS 15.0	27-40-02-92		



Tartozékok

Crimping tools



Krimpelő szerszámok szigetelt csatlakozókhoz kábelsaruk, kivezető csapok, párhuzamos és soros csatlakozók, dugaszoló csatlakozók

- Kilincsmű a pontos krimpeléshez
- Kioldási lehetőség helytelen működés esetén
- Ütközővel az érintkezők pontos pozicionálásához.
- DIN EN 60352 2. rész szerint tesztelve

Általános rendelési adatok

Típus	HTI 15	Változat
Rendelési szám	901440000	Présszerszám, Megmunkáló szerszámok szigetelt kábelsarukhoz, 0.5mm ² , 2.5mm ² , Kettős krimpelés
GTIN (EAN)	4008190159412	
Qty.	1 ST	
Típus	CTI 6	Változat
Rendelési szám	900612000	Présszerszám, Krimpelő szerszám érintkezőkhöz, 0.5mm ² , 6mm ² , Ovális sajtolás, Kettős krimpelés
GTIN (EAN)	4008190044527	
Qty.	1 ST	
Típus	CTI 6 G	Változat
Rendelési szám	920285000	Présszerszám, Megmunkáló szerszámok szigetelt kábelsarukhoz, 0.5mm ² , 6mm ² , Ovális sajtolás, Párhuzamos krimpelés
GTIN (EAN)	4032248517855	
Qty.	1 ST	