

**LIF 1,5M638 R****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Szigetelt csúszósarus csatlakozók PVC-ből, vörösréz hüvellyel

- Kereskedelmi forgalomban kapható kivitelek
- Nem forrasztott
- Kúpos bevezető tölcserrel

**Általános rendelési adatok**

|                |   |
|----------------|---|
| Változat       | kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 0.5 mm <sup>2</sup> - 1.5 mm <sup>2</sup> , piros |
| Rendelési szám | <a href="#">9200580000</a>  |
| Típus          | LIF 1,5M638 R   |
| GTIN (EAN)     | 40322484 10422  |
| Qty.           | 100 Darab   |

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

## Méretek és tömegek

|             |         |                  |             |
|-------------|---------|------------------|-------------|
| Mélység     | 5.8 mm  | Mélység (coll)   | 0.2283 inch |
| Szélesség   | 20.8 mm | Szélesség (coll) | 0.8189 inch |
| Nettó tömeg | 0.81 g  |                  |             |

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül      |
| REACH SVHC               | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

## Műszaki adatok

|                 |   |
|-----------------|---|
| Árucikk leírása | Kábelsaru csatlakozó<br>0,5-1,5 mm <sup>2</sup> |
|-----------------|---|

## Csatlakozások

|                              |   |                              |                     |
|------------------------------|---|------------------------------|---------------------|
| Vezeték-keresztmetszet, max. | 1.5 mm <sup>2</sup>                         | Vezeték-keresztmetszet, min. | 0.5 mm <sup>2</sup> |
| Szigetelés                   | Rendelkezésre áll,<br>Részlegesen szigetelt | Méret (lapos csatlakozó)     | 6,3 x 0,8 mm        |
| Méret                        | 6,3 x 0,8 mm                                | Anyag/műanyag                | PVC                 |
| Csatlakozási szélesség (d2)  | 6.3 mm                                      | Csatlakozási sűrűség (d3)    | 0.8 mm              |
| Műanyag gallér hossza (b)    | 10 mm                                       | Műanyag gallér átmérője (D)  | 4 mm                |

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC0005 16   | ETIM 9.0    | EC0005 16   |
| ETIM 10.0   | EC0005 16   | ECLASS 14.0 | 27-44-03-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-03-92 |             |             |



## Tartozékok

## Crimping tools



Krimpelő szerszámok szigetelt csatlakozókhoz kábelsaruk, kivezető csapok, párhuzamos és soros csatlakozók, dugaszoló csatlakozók

- Kilincsmű a pontos krimpeléshez
- Kioldási lehetőség helytelen működés esetén
- Ütközővel az érintkezők pontos pozicionálásához.
- DIN EN 60352 2. rész szerint tesztelve

## Általános rendelési adatok

|                |                           |  |
|----------------|---------------------------|--|
| Típus          | HTI 15                    | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">901440000</a> | Présszerszám, Megmunkáló szerszámok szigetelt kábelsarukhoz, 0.5mm <sup>2</sup> , 2.5mm <sup>2</sup> , Kettős krimpelés                    |
| GTIN (EAN)     | 4008190159412             |  |
| Qty.           | 1 ST                      |  |
| Típus          | CTI 6                     | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">900612000</a> | Présszerszám, Krimpelő szerszám érintkezőkhöz, 0.5mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , Ovális sajtolás, Kettős krimpelés                   |
| GTIN (EAN)     | 4008190044527             |  |
| Qty.           | 1 ST                      |  |
| Típus          | CTI 6 G                   | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">920285000</a> | Présszerszám, Megmunkáló szerszámok szigetelt kábelsarukhoz, 0.5mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , Ovális sajtolás, Párhuzamos krimpelés |
| GTIN (EAN)     | 4032248517855             |  |
| Qty.           | 1 ST                      |  |