

**LIF 2,5M638 R****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Szigetelt csúszósarus csatlakozók PVC-ből, vörösréz hüvellyel

- Kereskedelmi forgalomban kapható kivitelek
- Nem forrasztott
- Kúpos bevezető tölcserrel

**Általános rendelési adatok**

Változat	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 1.5 mm <sup>2</sup> - 2.5 mm <sup>2</sup> , kék
Rendelési szám	<a href="#">9200590000</a>
Típus	LIF 2,5M638 R
GTIN (EAN)	40322484 10439
Qty.	100 Darab

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Méreték és tömegek

Mélység	6.3 mm	Mélység (coll)	0.248 inch
Szélesség	20.8 mm	Szélesség (coll)	0.8189 inch
Nettó tömeg	0.7 g		

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## Műszaki adatok


Árucikk leírása	Kábelsaru csatlakozó 1,5-2,5 mm <sup>2</sup>
-----------------	---

## Csatlakozások

Vezeték-keresztmetszet, max.	2.5 mm <sup>2</sup>	Vezeték-keresztmetszet, min.	1.5 mm <sup>2</sup>
Szigetelés	Rendelkezésre áll, Részlegesen szigetelt	Méret (lapos csatlakozó)	6,3 x 0,8 mm
Méret	6,3 x 0,8 mm	Anyag/műanyag	PVC
Csatlakozási szélesség (d2)	6.3 mm	Csatlakozási sűrűség (d3)	0.8 mm
Műanyag gallér hossza (b)	10 mm	Műanyag gallér átmérője (D)	5 mm

## Besorolások

ETIM 8.0	EC0005 16	ETIM 9.0	EC0005 16
ETIM 10.0	EC0005 16	ECLASS 14.0	27-44-03-92
ECLASS 15.0	27-44-03-92		



## LIF 2,5M638 R

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Crimping tools



Krimpelő szerszámok szigetelt csatlakozókhoz kábelsaruk, kivezető csapok, párhuzamos és soros csatlakozók, dugaszoló csatlakozók

- Kilincsmű a pontos krimpeléshez
- Kioldási lehetőség helytelen működés esetén
- Ütközővel az érintkezők pontos pozicionálásához.
- DIN EN 60352 2. rész szerint tesztelve

## Általános rendelési adatok

Típus	HTI 15	Változat
Rendelési szám	<a href="#">901440000</a>	Présszerszám, Megmunkáló szerszámok szigetelt kábelsarukhoz, 0.5mm <sup>2</sup> , 2.5mm <sup>2</sup> , Kettős krimpelés
GTIN (EAN)	4008190159412	
Qty.	1 ST	
Típus	CTI 6	Változat
Rendelési szám	<a href="#">900612000</a>	Présszerszám, Krimpelő szerszám érintkezőkhöz, 0.5mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , Ovális sajtolás, Kettős krimpelés
GTIN (EAN)	4008190044527	
Qty.	1 ST	
Típus	CTI 6 G	Változat
Rendelési szám	<a href="#">920285000</a>	Présszerszám, Megmunkáló szerszámok szigetelt kábelsarukhoz, 0.5mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , Ovális sajtolás, Párhuzamos krimpelés
GTIN (EAN)	4032248517855	
Qty.	1 ST	