



Teljesen szigetelt csúszósaru-hüvelyek, PVC-ből, vörösréz hüvellyel

- Kereskedelmi forgalomban kapható kivitelek
- Nem forrasztott
- Kúpos bevezető tölcserrel

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|---|
| Változat | kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 4 mm ² - 6 mm ² , sárga |
| Rendelési szám | 9200660000 |
| Típus | LIF 6F638 RF |
| GTIN (EAN) | 40322484 10507 |
| Qty. | 100 Darab |

Műszaki adatok

Tanúsítványok

| | |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

Méretek és tömegek

| | | | |
|-------------|---------|------------------|-------------|
| Mélység | 8.2 mm | Mélység (coll) | 0.3228 inch |
| Szélesség | 24.5 mm | Szélesség (coll) | 0.9646 inch |
| Nettó tömeg | 1.9 g | | |

Termékek környezetvédelmi megfelelése

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül |
| REACH SVHC | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

Műszaki adatok

| | |
|-----------------|---|
| Árucikk leírása | Teljesen szigetelt csúszósaru-hüvelyek, 4,0-6,0 mm ² |
|-----------------|---|

Csatlakozások

| | | | |
|------------------------------|--------------------|------------------------------|-------------------|
| Vezeték-keresztmetszet, max. | 6 mm ² | Vezeték-keresztmetszet, min. | 4 mm ² |
| Szigetelés | Teljesen szigetelt | Méret (lapos csatlakozó) | 6,3 x 0,8 mm |
| Méret | 6,3 x 0,8 mm | Anyag/műanyag | PVC |
| Azonosító szín | sárga | Csatlakozási szélesség (d2) | 6.3 mm |
| Csatlakozási sűrűség (d3) | 0.8 mm | Műanyag gallér hossza (b) | 13 mm |
| Műanyag gallér átmérője (D) | 6.8 mm | | |

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC0005 16 | ETIM 9.0 | EC0005 16 |
| ETIM 10.0 | EC0005 16 | ECLASS 14.0 | 27-44-03-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-03-92 | | |



Tartozékok

Crimping tools



Krimpelő szerszámok szigetelt csatlakozókhoz kábelsaruk, kivezető csapok, párhuzamos és soros csatlakozók, dugaszoló csatlakozók

- Kilincsmű a pontos krimpeléshez
- Kioldási lehetőség helytelen működés esetén
- Ütközővel az érintkezők pontos pozicionálásához.
- DIN EN 60352 2. rész szerint tesztelve

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | CTI 6 | Változat |
| Rendelési szám | 9006120000 | Présszerszám, Krimpelő szerszám érintkezőkhöz, 0.5mm ² , 6mm ² , Ovális sajtolás, Kettős krimpelés |
| GTIN (EAN) | 4008190044527 | |
| Qty. | 1 ST | |
| Típus | CTI 6 G | Változat |
| Rendelési szám | 9202850000 | Présszerszám, Megmunkáló szerszámok szigetelt kábelsarukhoz, 0.5mm ² , 6mm ² , Ovális sajtolás, Párhuzamos krimpelés |
| GTIN (EAN) | 4032248517855 | |
| Qty. | 1 ST | |