

---

**Csak egyedi rendeléssel**

- Automatikus csupaszoláshoz és krimpeléshez
- Időtakarékos és hatékony feldolgozás
- Könnyen állítható a megfelelő keresztmetszeti tartományhoz
- Csupaszolás és krimpelés egy lépésben
- Más gyártó hüvelyek és érintkezőinek feldolgozása a gép üzemzavarát és meghibásodását eredményezheti!

**Általános rendelési adatok**

Változat	Automatic stripper and crimper
Rendelési szám	<a href="#">9200750000</a>
Típus	CA INDENT
GTIN (EAN)	4032248411801
Qty.	1 Darab

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

## Méretetek és tömegek

Mélység	490 mm	Mélység (coll)	19.2913 inch
Magasság	420 mm	Magasság (coll)	16.5354 inch
Szélesség	450 mm	Szélesség (coll)	17.7165 inch
Nettó tömeg	55000 g		

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot

Megfelel

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

## PW65 karbantartás - automatikus csupaszolás/krimpelés

Csupaszolási tartomány	0,14 - 2,5 (~AWG16-13)	Hajtás	Elektropneumatikus
Impulzus idő	kb. 2 s	Fogyóeszközök	esztergált érintkezők
Sűrítettlevegő-csatlakozás	5 bar	Elektromos csatlakozás	100-240 V / 50/65 Hz

## Besorolások

ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		