

KT 55

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmuller.com



Vágószerszámok mechanikus kilincsműves változatban.
Vörösréz és alumínium vezetők lapításmentes vágásához.
Egyszerű használat az optimális erőkarok és az átgondolt
tervezésű bütykös mechanizmusnak köszönhetően.

Általános rendelési adatok

Változat	Vágószerszámok, Kórkábel vágó
Rendelési szám	9202060000
Típus	KT 55
GTIN (EAN)	4032248482191
Qty.	1 Darab
Szállítás állapota	Ez a termék már nem kapható.
Elérhető eddig:	2024-10-28T00:00:00+01:00
Alternatív termék	KT 50

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Mélység	45 mm	Mélység (coll)	1.7716 inch
Magasság	115 mm	Magasság (coll)	4.5275 inch
Szélesség	365 mm	Szélesség (coll)	14.3701 inch
Nettó tömeg	1486.7 g		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Nem érintett
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Műszaki adatok

Árucikk leírása	Homlokvágó max. 55 mm-es külső átmérőhöz	Változat	Egykezes mechanikus
-----------------	--	----------	---------------------




Vágószerszámok

Vörösréz szektorkábel	3 x 150 SM	Vörösréz kábel - flexibilis, max. (kcmil)	1000 kcmil
Vörösréz kábel - flexibilis, max.	500 mm ²	Vörösréz kábel - többeres, max. (kcmil)	1000 kcmil
Vörösréz kábel - többeres, max.	500 mm ²	Vörösréz kábel, max. átmérő	55 mm
Adat / telefon / vezérlőkábel, max. Ø	55 mm	Alumínium szektorkábel	4 x 150 SE
Többeres alumínium kábel, max. (kcmil)	1000 kcmil	Többeres alumínium kábel, max. (mm ²)	500 mm ²
Többeres alumínium kábel, max. átmérő	55 mm		

Besorolások

ETIM 8.0	EC000142	ETIM 9.0	EC000142
ETIM 10.0	EC000142	ECLASS 14.0	21-04-47-01
ECLASS 15.0	21-04-47-01		

Felhasználási példa

-  Cu + Al: max. 80 mm
-  Cu: max. 630 mm²
Al: max. 1000 mm²
-  Cu: max. 630 mm²



KT 55

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

Tartozékok

www.weidmueller.com

KT 55



Vágószerszámok mechanikus kilincsműves változatban.
Vörösréz és alumínium vezetők lapításmentes vágásához.
Egyszerű használat az optimális erőkarok és az átgondolt
tervezésű bütykös mechanizmusnak köszönhetően.

Általános rendelési adatok

Típus	ERME KT 55	Változat
Rendelési szám	9204280000	Pótalkatrészek
GTIN (EAN)	4032248640997	
Qty.	1 ST	
Típus	ERTE BAGR 11 KT 55	Változat
Rendelési szám	4316210000	Vágószerszám, Pótalkatrész
GTIN (EAN)	4032248788217	
Qty.	1 ST	
Típus	ERTE BAGR 4 KT 55	Változat
Rendelési szám	4316130000	Vágószerszám, Pótalkatrész
GTIN (EAN)	4032248787944	
Qty.	1 ST	
Típus	ERTE BAGR 5 KT 55	Változat
Rendelési szám	4316140000	Vágószerszám, Pótalkatrész
GTIN (EAN)	4032248787951	
Qty.	1 ST	
Típus	ERTE BAGR 6 KT 55	Változat
Rendelési szám	4316150000	Vágószerszám, Pótalkatrész
GTIN (EAN)	4032248787968	
Qty.	1 ST	
Típus	ERTE BAGR 7 KT 55	Változat
Rendelési szám	4316160000	Vágószerszám, Pótalkatrész
GTIN (EAN)	4032248787975	
Qty.	1 ST	
Típus	ERTE BAGR 9 KT 55	Változat
Rendelési szám	4316180000	Vágószerszám, Pótalkatrész
GTIN (EAN)	4032248787999	
Qty.	1 ST	
Típus	ERME KT 55	Változat
Rendelési szám	9204280000	Pótalkatrészek
GTIN (EAN)	4032248640997	
Qty.	1 ST	

KT 55

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	ERTE BAGR 11 KT 55	Változat
Rendelési szám	4316210000	Vágószerszám, Pótalkatrész
GTIN (EAN)	4032248788217	
Qty.	1 ST	
Típus	ERTE BAGR 4 KT 55	Változat
Rendelési szám	4316130000	Vágószerszám, Pótalkatrész
GTIN (EAN)	4032248787944	
Qty.	1 ST	
Típus	ERTE BAGR 5 KT 55	Változat
Rendelési szám	4316140000	Vágószerszám, Pótalkatrész
GTIN (EAN)	4032248787951	
Qty.	1 ST	
Típus	ERTE BAGR 6 KT 55	Változat
Rendelési szám	4316150000	Vágószerszám, Pótalkatrész
GTIN (EAN)	4032248787968	
Qty.	1 ST	
Típus	ERTE BAGR 7 KT 55	Változat
Rendelési szám	4316160000	Vágószerszám, Pótalkatrész
GTIN (EAN)	4032248787975	
Qty.	1 ST	
Típus	ERTE BAGR 9 KT 55	Változat
Rendelési szám	4316180000	Vágószerszám, Pótalkatrész
GTIN (EAN)	4032248787999	
Qty.	1 ST	