


**MULTI-STRIPAX AWG****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- Flexibilis és merev, speciális szigetelőanyagú vezetékhez
- Kiváló minőségű csupaszolás ipari alkalmazásokhoz (teljesíti a repülőgépipari követelményeket)
- A speciális alakú kések különleges típusú szigetelések és vezeték-konfigurációk csupaszolását is lehetővé teszik
- A csupaszolási hossz végütközővel állítható
- Rendkívül sokoldalú a cserélhető csupaszoló egységeknek köszönhetően
- A csupaszolás eredménye tetszőleges alkalommal megismételhető
- Nem károsodik a vezeték
- Masszív kivitelének köszönhetően tartós és megbízható szerszám
- Belső vágási funkció

**Általános rendelési adatok**

Változat	Szerszámok, Csupaszoló és vágószerszám
Rendelési szám	<a href="#">9202230000</a>
Típus	MULTI-STRIPAX AWG
GTIN (EAN)	4032248486168
Qty.	1 Darab

## MULTI-STRIPAX AWG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretek és tömegek

Mélység	40 mm	Mélység (coll)	1.5748 inch
Magasság	85 mm	Magasság (coll)	3.3464 inch
Szélesség	250 mm	Szélesség (coll)	9.8425 inch
Nettó tömeg	520.28 g		

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Nem érintett
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

## Műszaki adatok

Árucikk leírása	Csupaszoló- és vágószerszám PVC, PTFE, stb. szigetelésű AWG vezetékekhez
-----------------	--

## Csupaszoló szerszámok

Kábeltípus	AWG vezeték PTFE és PVC szigeteléssel	Vörösréz kábel - flexibilis, max.	6 mm <sup>2</sup>
Vezeték-keresztmetszet (vágási kapacitás)	6 mm <sup>2</sup>	max. vágási kapacitás, tömör	2.5 mm <sup>2</sup>
max. vágási kapacitás, finomsodrat	6 mm <sup>2</sup>	max. vágási kapacitás, szalag	10.2 mm x 4 mm
Csupaszolási tartomány AWG, max.	16 AWG	Csupaszolási tartomány AWG, min.	26 AWG
Csupaszolási hossz, min.	2 mm	Vezeték-keresztmetszet, max.	6 mm <sup>2</sup>
Vezeték-keresztmetszet, min.	0.12 mm <sup>2</sup>		

## Besorolások

ETIM 8.0	EC002109	ETIM 9.0	EC002109
ETIM 10.0	EC002109	ECLASS 14.0	21-04-37-06
ECLASS 15.0	21-04-37-06		

**MULTI-STRIPAX AWG**


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Rajzok**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Felhasználási példa**

---



## MULTI-STRIPAX AWG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Tartozékok/cserealkatrészek



- Flexibilis és merev, speciális szigetelőanyagú vezetékekhez
- Kiváló minőségű csupaszolás ipari alkalmazásokhoz (teljesítési a repülőgépipari követelményeket)
- A speciális alakú kések különleges típusú szigetelések és vezeték-konfigurációk csupaszolását is lehetővé teszik
- A csupaszolási hossz végütközővel állítható
- Rendkívül sokoldalú a cserélhető csupaszoló egységeknek köszönhetően
- A csupaszolás eredménye tetszőleges alkalommal megismételhető
- Nem károsodik a vezeték
- Masszív kivitelének köszönhetően tartós és megbízható szerszám
- Belső vágási funkció

## Általános rendelési adatok

Típus	AIE M-SPX 0.25-1.5 S	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9204550000</a>	Insert
GTIN (EAN)	4032248671090	
Qty.	1 ST	
Típus	AIE M-SPX 1.5-6.0 S	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9204570000</a>	Insert
GTIN (EAN)	4032248671113	
Qty.	1 ST	
Típus	AIE MULTI-SPX 0.75-4 <sup>2</sup> SL	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9203730000</a>	Insert
GTIN (EAN)	4032248576449	
Qty.	1 ST	
Típus	AIE MULTI-STRIPAX 16 SL	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9202270000</a>	Insert
GTIN (EAN)	4032248486212	
Qty.	1 ST	
Típus	AIE MULTI-STRIPAX 6-16	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9202260000</a>	Insert
GTIN (EAN)	4032248486205	
Qty.	1 ST	
Típus	AIE MULTI-STRIPAX ASI	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9202300000</a>	Insert
GTIN (EAN)	4032248486250	
Qty.	1 ST	
Típus	AIE MULTI-STRIPAX AWG	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9202280000</a>	Insert
GTIN (EAN)	4032248486236	
Qty.	1 ST	

**MULTI-STRIPAX AWG**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Tartozékok**

Típus	AIE MULTI-STRIPAX GKWLW	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9205770000</a>	Insert
GTIN (EAN)	4032248836291	
Qty.	1 ST	
Típus	AIE MULTI-STRIPAX POF	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1212770000</a>	Insert
GTIN (EAN)	4032248994434	
Qty.	1 ST	
Típus	AIE MULTI-STRIPAX PV	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1204280000</a>	Insert
GTIN (EAN)	4032248987030	
Qty.	1 ST	
Típus	ERAN MULTI-STRIPAX	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9203100000</a>	Spare stop set
GTIN (EAN)	4032248538102	
Qty.	1 ST	
Típus	ERME MULTI-STRIPAX	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9203070000</a>	Spare cutting blade
GTIN (EAN)	4032248538096	
Qty.	1 ST	