


## AIE MULTI-STRIPAX 6-16

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com



- Flexibilis és merev, speciális szigetelőanyagú vezetékekhez
- Kiváló minőségű csupaszolás ipari alkalmazásokhoz (teljesíti a repülőgépipari követelményeket)
- A speciális alakú kések különleges típusú szigetelések és vezeték-konfigurációk csupaszolását is lehetővé teszik
- A csupaszolási hossz végütközővel állítható
- Rendkívül sokoldalú a cserélhető csupaszoló egységeknek köszönhetően
- A csupaszolás eredménye tetszőleges alkalommal megismételhető
- Nem károsodik a vezeték
- Masszív kivitelének köszönhetően tartós és megbízható szerszám
- Belső vágási funkció

### Általános rendelési adatok

Változat	Insert
Rendelési szám	<a href="#">9202260000</a>
Típus	AIE MULTI-STRIPAX 6-16
GTIN (EAN)	4032248486205
Qty.	1 Darab

## AIE MULTI-STRIPAX 6-16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Méreték és tömegek

Mélység	30 mm	Mélység (coll)	1.1811 inch
Magasság	3 mm	Magasság (coll)	0.1181 inch
Szélesség	41 mm	Szélesség (coll)	1.6142 inch
Hossz	41 mm	Hossz, inch	1.6142 inch
Nettó tömeg	21.88 g		

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Nem érintett
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

## Műszaki adatok

Árucikk leírása	Csupaszoló egység 6, 10, 16 mm <sup>2</sup> -es, PVC- szigetelésű vezetékhez
-----------------	--

## Csupaszoló szerszámok

Megmunkálható kábel	PVC kábelek
---------------------	-------------

## Besorolások

ETIM 8.0	EC001509	ETIM 9.0	EC001509
ETIM 10.0	EC001509	ECLASS 14.0	21-04-48-91
ECLASS 15.0	21-04-48-91		