

## AIE MULTI-STRIPAX AWG


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



- Flexibilis és merev, speciális szigetelőanyagú vezetékhez
- Kiváló minőségű csupaszolás ipari alkalmazásokhoz (teljesíti a repülőgépipari követelményeket)
- A speciális alakú kések különleges típusú szigetelések és vezeték-konfigurációk csupaszolását is lehetővé teszik
- A csupaszolási hossz végütközővel állítható
- Rendkívül sokoldalú a cserélhető csupaszoló egységeknek köszönhetően
- A csupaszolás eredménye tetszőleges alkalommal megismételhető
- Nem károsodik a vezeték
- Masszív kivitelének köszönhetően tartós és megbízható szerszám
- Belső vágási funkció

### Általános rendelési adatok

Változat	Insert
Rendelési szám	<a href="#">9202280000</a>
Típus	AIE MULTI-STRIPAX AWG
GTIN (EAN)	4032248486236
Qty.	1 Darab

## AIE MULTI-STRIPAX AWG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Méretek és tömegek

Mélység	30 mm	Mélység (coll)	1.1811 inch
Magasság	3 mm	Magasság (coll)	0.1181 inch
Szélesség	41 mm	Szélesség (coll)	1.6142 inch
Hossz	41 mm	Hossz, inch	1.6142 inch
Nettó tömeg	73.04 g		

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Nem érintett
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

## Műszaki adatok

Árucikk leírása	Csupaszoló egység AWG 26-16-hoz
-----------------	---------------------------------

## Csupaszoló szerszámok

Megmunkálható kábel	AWG vezetékek, PTFE és PVC
---------------------	----------------------------

## Besorolások

ETIM 8.0	EC001509	ETIM 9.0	EC001509
ETIM 10.0	EC001509	ECLASS 14.0	21-04-48-91
ECLASS 15.0	21-04-48-91		