

BIT E6,3 1,2X6,5X70**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

1/4" hatlapú hajtás DIN 3126 szabvány szerint, E6.3 alak
a közvetlen gépre csatlakoztatáshoz
DIN 5264 hornyos betétek, 1/4" behajtó, E6.3 DIN 3126

Általános rendelési adatok

Változat	Tartozékok, Csavarhúzóbetét
Rendelési szám	9202740000
Típus	BIT E6,3 1,2X6,5X70
GTIN (EAN)	4032248504718
Qty.	5 Darab
Szállítás állapota	Kifutott
Elérhető eddig:	2021-04-30T00:00:00+02:00
Alternatív termék	BIT E6,3 1,2X6,5X70

BIT E6,3 1,2X6,5X70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretetek és tömegek

Szélesség	70 mm	Szélesség (coll)	2.7559 inch
Nettó tömeg	14.8 g		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Műszaki adatok

Árucikk leírása	Betét hornyos pengével 1,2x6,5x70
-----------------	--------------------------------------

Csavarozó szerszámok

Kés szélessége (B)	6.5 mm	Kés vastagsága (A)	1.2 mm
Alak	E 6.3 DIN 3126, Hornyos	Kés hossza	70 mm

Elektromos csavarhúzó

Tömeg	15.4 g
-------	--------

Besorolások

ETIM 8.0	EC003864	ETIM 9.0	EC003864
ETIM 10.0	EC003864	ECLASS 14.0	21-04-42-04
ECLASS 15.0	21-04-42-04		