


**H0,75/19DS ZH GR****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- Polipropilén kúpos kábelbevezető tölcsér
  - 105 °C-ig hőálló
- 0,5–10,0 mm<sup>2</sup> méretű vezetékhez (AWG 20 -7)  
Anyag: E-Cu, horganyzott  
Mérettűrés a következő szerint: DIN 46228 4

**Általános rendelési adatok**

Változat	Érvéghüvely, Iker-érvéghüvely, 15 mm, 12 mm, szürke
Rendelési szám	<a href="#">9202830000</a>
Típus	H0,75/19DS ZH GR
GTIN (EAN)	4032248515776
Qty.	500 Darab
Csomagolás	loose

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	<a href="#">UL weboldal</a>
Tanúsítvány száma (UR)	E354986

## Méreték és tömegek

Nettó tömeg	0.14 g
-------------	--------

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## Műszaki adatok

Árucikk leírása	Iker-érvéghüvely, szürke	Változat	Iker-érvéghüvely
-----------------	--------------------------	----------	------------------

## Érvéghüvelyek

Érintkező felület átmérője (D1)	1.7 mm	Érintkező felület hossza (L2)	12 mm
Gallér szélesség (B)	3 mm	Gallér magassága (A)	5.5 mm
Műanyag gallér vastagsága (S2)	0.3 mm	L1, mm	19.00 mm
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.	AWG 18	Fém hüvely vastagsága (S1)	0.15 mm
Csupaszolási hossz	15 mm	Vezeték-keresztmetszet	0.75 mm <sup>2</sup>
Síncód	DIN		

## Besorolások

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

**Rajz**

