

**H1,5/24 XS SW****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



- többcsomagos táskában
- Weidmüller-színkód

**Általános rendelési adatok**

Változat	Érvéghüvely, Standard, 18 mm, 14.5 mm, fekete
Rendelési szám	<a href="#">9202870000</a>
Típus	H1,5/24 XS SW
GTIN (EAN)	4032248517947
Qty.	100 Darab
Csomagolás	loose

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Méretetek és tömegek

Nettó tömeg	0.26 g
-------------	--------

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## Műszaki adatok

Árucikk leírása	Érvéghüvely rövidzárlat- és földhibabiztos vezetékekhez, fekete	Változat	Standard
-----------------	---	----------	----------

## Érvéghüvelyek

Érintkező felület átmérője (D1)	1.8 mm	Érintkező felület hossza (L2)	14.5 mm
Gallér átmérője (D2)	7 mm	Műanyag gallér vastagsága (S2)	0.3 mm
L1, mm	24.00 mm	Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.	AWG 16
Fém hüvely vastagsága (S1)	0.15 mm	Csupaszolási hossz	18 mm
Vezeték-keresztmetszet	1.5 mm <sup>2</sup>	Sínkód	Weidmueller

## Besorolások

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

**Rajz**

