

**H2,5/24 XS BL****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- szállítás ömlesztve, műanyag tasakban
- Weidmüller-színkód

**Általános rendelési adatok**

Változat	Érvéghüvely, Standard, 18 mm, 14.5 mm, kék
Rendelési szám	<a href="#">9202880000</a>
Típus	H2,5/24 XS BL
GTIN (EAN)	40322485 17954
Qty.	100 Darab
Csomagolás	loose

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Méretetek és tömegek

Nettó tömeg	0.3 g
-------------	-------

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## Műszaki adatok

Árucikk leírása	Érvéghüvely rövidzárlat- és földhibabiztos vezetékekhez, kék	Változat	Standard
-----------------	--	----------	----------

## Érvéghüvelyek

Érintkező felület átmérője (D1)	2.3 mm	Érintkező felület hossza (L2)	14.5 mm
Gallér átmérője (D2)	7.9 mm	Műanyag gallér vastagsága (S2)	0.3 mm
L1, mm	24.00 mm	Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.	AWG 14
Fém hüvely vastagsága (S1)	0.15 mm	Csupaszolási hossz	18 mm
Vezeték-keresztmetszet	2.5 mm <sup>2</sup>	Sínkód	Weidmueller

## Besorolások

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

**Rajz**

