


**ERAN MULTI-STRIPAX****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- Flexibilis és merev, speciális szigetelőanyagú vezetékhez
- Kiváló minőségű csupaszolás ipari alkalmazásokhoz (teljesíti a repülőgépipari követelményeket)
- A speciális alakú kések különleges típusú szigetelések és vezeték-konfigurációk csupaszolását is lehetővé teszik
- A csupaszolási hossz végütközővel állítható
- Rendkívül sokoldalú a cserélhető csupaszoló egységeknek köszönhetően
- A csupaszolás eredménye tetszőleges alkalommal megismételhető
- Nem károsodik a vezeték
- Masszív kivitelének köszönhetően tartós és megbízható szerszám
- Belső vágási funkció

**Általános rendelési adatok**

Változat	Spare stop set
Rendelési szám	<a href="#">9203100000</a>
Típus	ERAN MULTI-STRIPAX
GTIN (EAN)	4032248538102
Qty.	1 Darab

## ERAN MULTI-STRIPAX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Méretek és tömegek

Magasság	85 mm	Magasság (coll)	3.3464 inch
Szélesség	250 mm	Szélesség (coll)	9.8425 inch
Nettó tömeg	11.88 g		

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Nem érintett
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

## Műszaki adatok

Árucikk leírása	Pót ütközőkészlet Multi-Stripax
-----------------	---------------------------------

## Csupaszoló szerszámok

max. vágási kapacitás, tömör	2.5 mm <sup>2</sup>	max. vágási kapacitás, finomsodrat	6 mm <sup>2</sup>
max. vágási kapacitás, szalag	10.2 mm x 4 mm		

## Besorolások

ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ETIM 10.0	EC000149	ECLASS 14.0	21-04-50-03
ECLASS 15.0	21-04-50-03		