

STRIPPER 6-16 RED-LINE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- Csupaszoló szerszámok automatikus beállítással
- Flexibilis és tömör vezetékekhez
- Ideális választás gépészeti és üzemmérnöki feladatokhoz, vasúti alkalmazásokhoz, szélenergiához, robottechnológiához, robbanásvédelemhez, illetve hajózáshoz, platformok és hajók építéséhez
- A csupaszolási hossz végütközővel állítható
- A befogópofák automatikus nyitása csupaszolás után
- Nincs Fan-Out az egyes vezetékeknél
- Különböző szigetelési vastagságokhoz állítható
- Kettős szigetelésű kábelek két műveleti lépésben, speciális beállítás nélkül
- Nincs holtjáték az önbeálló vágóegységben
- Hosszú élettartam
- Optimalizált ergonómiajú kivitel

Általános rendelési adatok

Változat	Stripping and cutting tool
Rendelési szám	9203110000
Típus	STRIPPER 6-16 RED-LINE
GTIN (EAN)	4032248541423
Qty.	1 Darab

STRIPPER 6-16 RED-LINE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Szélesség	166 mm	Szélesség (coll)	6.5354 inch
Nettó tömeg	20 g		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Nem érintett
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Csupaszoló szerszámok

Csupaszolási tartomány AWG, max.	6 AWG	Csupaszolási tartomány AWG, min.	10 AWG
Vezeték-keresztmetszet, max.	16 mm ²	Vezeték-keresztmetszet, min.	6 mm ²

Besorolások

ETIM 8.0	EC002109	ETIM 9.0	EC002109
ETIM 10.0	EC002109	ECLASS 14.0	21-04-37-06
ECLASS 15.0	21-04-37-06		