



- Automatikus csupaszoláshoz és krimpeléshez
- Időtakarékos és hatékony feldolgozás
- Könnyen állítható a megfelelő keresztmetszeti tartományhoz
- Csupaszolás és krimpelés egy lépésben
- Más gyártó hüvelyek és érintkezőinek feldolgozása a gép üzemzavarát és meghibásodását eredményezheti!

Általános rendelési adatok

Változat	Automata gépek, Automata csupaszoló és krimpelő
Rendelési szám	9203520000
Típus	CA 100/6,0
GTIN (EAN)	4032248554799
Qty.	1 Darab

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretetek és tömegek

Mélység	400 mm	Mélység (coll)	15.748 inch
Magasság	460 mm	Magasság (coll)	18.1102 inch
Szélesség	530 mm	Szélesség (coll)	20.8661 inch
Nettó tömeg	49000 g		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	6c, 7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

PW65 karbantartás - automatikus csupasolás/krimpelés

Csupaszolási tartomány	Csak galléros 6,0 mm ² érvéghüvelyhez	Hajtás	Elektropneumatikus
Impulzus idő	kb. 1,5 s	Krimpelés	Trapezoidal
Krimpelési hossz	12 - 18 mm	Fogyóeszközök	kábelsaruk zacskóban, Műanyagallérral vagy anélkül
Sűrítettlevegő-csatlakozás	5 bar	Elektromos csatlakozás	100-240 V / 50/65 Hz

Besorolások

ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		