

**AM 16****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Csúszoló szerszám PVC kábelekhez

**Általános rendelési adatok**

|                |                                 |
|----------------|---------------------------------|
| Változat       | Szerszámok, Csúszoló szerszámok |
| Rendelési szám | <a href="#">9204190000</a>      |
| Típus          | AM 16                           |
| GTIN (EAN)     | 4032248608133                   |
| Qty.           | 1 Darab                         |

## Műszaki adatok

## Méretek és tömegek

|             |        |                  |             |
|-------------|--------|------------------|-------------|
| Mélység     | 41 mm  | Mélység (coll)   | 1.6142 inch |
| Magasság    | 53 mm  | Magasság (coll)  | 2.0866 inch |
| Szélesség   | 58 mm  | Szélesség (coll) | 2.2835 inch |
| Nettó tömeg | 56.9 g |                  |             |

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|                          |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Nem érintett                         |
| REACH SVHC               | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                     | cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0 |

## Műszaki adatok

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| Árucikk leírása | Burkolat-csupaszolók |
|-----------------|----------------------|

## Csupaszoló szerszámok

|                              |                     |                              |                    |
|------------------------------|---------------------|------------------------------|--------------------|
| Kábeltípus                   | Körkábel            | Max. vezetékátmérő           | 17 mm              |
| Min. vezetékátmérő           | 5 mm                | Vágási mélység               | 0,8 - 2,5 mm       |
| Vezeték-keresztmetszet, max. | 227 mm <sup>2</sup> | Vezeték-keresztmetszet, min. | 20 mm <sup>2</sup> |

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000163    | ETIM 9.0    | EC000163    |
| ETIM 10.0   | EC000163    | ECLASS 14.0 | 21-04-90-90 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-90-90 |             |             |


**Felhasználási példa**



**Felhasználási példa**



**Felhasználási példa**



**Felhasználási példa**



**Tartozékok****Tartozékok/cserealkatrészek**

Csupaszoló szerszám PVC kábelekhöz

**Általános rendelési adatok**

|                |                            |                         |  |
|----------------|----------------------------|-------------------------|--|
| Típus          | ERME AM 16                 | Változat                |  |
| Rendelési szám | <a href="#">9204260000</a> | Tartozékok, Pót vágókés |  |
| GTIN (EAN)     | 4032248640966              |                         |  |
| Qty.           | 1 ST                       |                         |  |