


MULTI-STRIPAX 0.25-1.5S**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- Flexibilis és merev, speciális szigetelőanyagú vezetékhez
- Kiváló minőségű csupaszolás ipari alkalmazásokhoz (teljesíti a repülőgépipari követelményeket)
- A speciális alakú kések különleges típusú szigetelések és vezeték-konfigurációk csupaszolását is lehetővé teszik
- A csupaszolási hossz végütközővel állítható
- Rendkívül sokoldalú a cserélhető csupaszoló egységeknek köszönhetően
- A csupaszolás eredménye tetszőleges alkalommal megismételhető
- Nem károsodik a vezeték
- Masszív kivitelének köszönhetően tartós és megbízható szerszám
- Belső vágási funkció

Általános rendelési adatok

Változat	Szerszámok, Csupaszoló és vágószerszám
Rendelési szám	9204540000
Típus	MULTI-STRIPAX 0.25-1.5S
GTIN (EAN)	4032248671083
Qty.	1 Darab

MULTI-STRIPAX 0.25-1.5S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Mélység	40 mm	Mélység (coll)	1.5748 inch
Magasság	85 mm	Magasság (coll)	3.3464 inch
Szélesség	250 mm	Szélesség (coll)	9.8425 inch
Nettó tömeg	556 g		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Nem érintett
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Műszaki adatok

Árucikk leírása	Csupaszoló és vágószerszám PVC szigetelésű VDE-vezetékekhez, 0,25 – 1,5 mm ²
-----------------	-----------------------------------------------------------------------------------------

Csupaszoló szerszámok

Kábeltípus	Hajlékony és merev vezeték PVC szigeteléssel	Vezeték-keresztmetszet (vágási kapacitás)	6 mm ²
max. vágási kapacitás, tömör	2.5 mm ²	max. vágási kapacitás, finomsodrat	6 mm ²
max. vágási kapacitás, szalag	10.2 mm x 4 mm	Csupaszolási tartomány AWG, max.	14 AWG
Csupaszolási tartomány AWG, min.	23 AWG	Csupaszolási hossz, min.	2 mm
Vezeték-keresztmetszet, max.	1.5 mm ²	Vezeték-keresztmetszet, min.	25 mm ²

Besorolások

ETIM 8.0	EC002109	ETIM 9.0	EC002109
ETIM 10.0	EC002109	ECLASS 14.0	21-04-37-06
ECLASS 15.0	21-04-37-06		

MULTI-STRIPAX 0.25-1.5S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Rajzok

www.weidmueller.com

Felhasználási példa



MULTI-STRIPAX 0.25-1.5S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Tartozékok/cserealkatrészek



- Flexibilis és merev, speciális szigetelőanyagú vezetékhez
- Kiváló minőségű csupaszolás ipari alkalmazásokhoz (teljesíti a repülőgépipari követelményeket)
- A speciális alakú kések különleges típusú szigetelések és vezeték-konfigurációk csupaszolását is lehetővé teszik
- A csupaszolási hossz végütközővel állítható
- Rendkívül sokoldalú a cserélhető csupaszoló egységeknek köszönhetően
- A csupaszolás eredménye tetszőleges alkalommal megismételhető
- Nem károsodik a vezeték
- Masszív kivitelének köszönhetően tartós és megbízható szerszám
- Belső vágási funkció

Általános rendelési adatok

Típus	AIE M-SPX 0.25-1.5 S	Változat
Rendelési szám	9204550000	Insert
GTIN (EAN)	4032248671090	
Qty.	1 ST	
Típus	AIE M-SPX 1.5-6.0 S	Változat
Rendelési szám	9204570000	Insert
GTIN (EAN)	4032248671113	
Qty.	1 ST	
Típus	AIE MULTI-SPX 0.75-4 ² SL	Változat
Rendelési szám	9203730000	Insert
GTIN (EAN)	4032248576449	
Qty.	1 ST	
Típus	AIE MULTI-STRIPAX 16 SL	Változat
Rendelési szám	9202270000	Insert
GTIN (EAN)	4032248486212	
Qty.	1 ST	
Típus	AIE MULTI-STRIPAX 6-16	Változat
Rendelési szám	9202260000	Insert
GTIN (EAN)	4032248486205	
Qty.	1 ST	
Típus	AIE MULTI-STRIPAX ASI	Változat
Rendelési szám	9202300000	Insert
GTIN (EAN)	4032248486250	
Qty.	1 ST	
Típus	AIE MULTI-STRIPAX AWG	Változat
Rendelési szám	9202280000	Insert
GTIN (EAN)	4032248486236	
Qty.	1 ST	

MULTI-STRIPAX 0.25-1.5S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	AIE MULTI-STRIPAX GKWLW	Változat
Rendelési szám	9205770000	Insert
GTIN (EAN)	4032248836291	
Qty.	1 ST	
Típus	AIE MULTI-STRIPAX POF	Változat
Rendelési szám	1212770000	Insert
GTIN (EAN)	4032248994434	
Qty.	1 ST	
Típus	AIE MULTI-STRIPAX PV	Változat
Rendelési szám	1204280000	Insert
GTIN (EAN)	4032248987030	
Qty.	1 ST	
Típus	ERAN MULTI-STRIPAX	Változat
Rendelési szám	9203100000	Spare stop set
GTIN (EAN)	4032248538102	
Qty.	1 ST	
Típus	ERME MULTI-STRIPAX	Változat
Rendelési szám	9203070000	Spare cutting blade
GTIN (EAN)	4032248538096	
Qty.	1 ST	