

MULTI-STRIPAX 1.5-6.0S


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- Flexibilis és merev, speciális szigetelőanyagú vezetékhez
- Kiváló minőségű csupaszolás ipari alkalmazásokhoz (teljesíti a repülőgépipari követelményeket)
- A speciális alakú kések különleges típusú szigetelések és vezeték-konfigurációk csupaszolását is lehetővé teszik
- A csupaszolási hossz végütközővel állítható
- Rendkívül sokoldalú a cserélhető csupaszoló egységeknek köszönhetően
- A csupaszolás eredménye tetszőleges alkalommal megismételhető
- Nem károsodik a vezeték
- Masszív kivitelének köszönhetően tartós és megbízható szerszám
- Belső vágási funkció

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|--|
| Változat | Szerszámok, Csupaszoló és vágószerszám |
| Rendelési szám | 9204560000 |
| Típus | MULTI-STRIPAX 1.5-6.0S |
| GTIN (EAN) | 4032248671106 |
| Qty. | 1 Darab |

MULTI-STRIPAX 1.5-6.0S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Méretek és tömegek

| | | | |
|-------------|--------|------------------|-------------|
| Mélység | 40 mm | Mélység (coll) | 1.5748 inch |
| Magasság | 85 mm | Magasság (coll) | 3.3464 inch |
| Szélesség | 250 mm | Szélesség (coll) | 9.8425 inch |
| Nettó tömeg | 555 g | | |

Termékek környezetvédelmi megfelelése

| | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Nem érintett |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0 |

Műszaki adatok

| | |
|-----------------|--|
| Árucikk leírása | Csupaszoló és vágószerszám PVC szigetelésű, VDE-vezetékekhez 1,5 – 6,0 mm ² |
|-----------------|--|

Csupaszoló szerszámok

| | | | |
|----------------------------------|--|---|---------------------|
| Kábeltípus | Hajlékony és merev vezeték PVC szigeteléssel | Vezeték-keresztmetszet (vágási kapacitás) | 6 mm ² |
| max. vágási kapacitás, tömör | 2.5 mm ² | max. vágási kapacitás, finomsodrat | 6 mm ² |
| max. vágási kapacitás, szalag | 10.2 mm x 4 mm | Csupaszolási tartomány AWG, max. | 8 AWG |
| Csupaszolási tartomány AWG, min. | 14 AWG | Csupaszolási hossz, min. | 2 mm |
| Vezeték-keresztmetszet, max. | 6 mm ² | Vezeték-keresztmetszet, min. | 1.5 mm ² |

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002109 | ETIM 9.0 | EC002109 |
| ETIM 10.0 | EC002109 | ECLASS 14.0 | 21-04-37-06 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-37-06 | | |

MULTI-STRIPAX 1.5-6.0S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Drawings

www.weidmueller.com

Felhasználási példa



MULTI-STRIPAX 1.5-6.0S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Tartozékok/cserealkatrészek



- Flexibilis és merev, speciális szigetelőanyagú vezetékekhez
- Kiváló minőségű csupaszolás ipari alkalmazásokhoz (teljesíti a repülőgépipari követelményeket)
- A speciális alakú kések különleges típusú szigetelések és vezeték-konfigurációk csupaszolását is lehetővé teszik
- A csupaszolási hossz végütközővel állítható
- Rendkívül sokoldalú a cserélhető csupaszoló egységeknek köszönhetően
- A csupaszolás eredménye tetszőleges alkalommal megismételhető
- Nem károsodik a vezeték
- Masszív kivitelének köszönhetően tartós és megbízható szerszám
- Belső vágási funkció

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|--------------------------------------|----------|
| Típus | AIE M-SPX 0.25-1.5 S | Változat |
| Rendelési szám | 9204550000 | Insert |
| GTIN (EAN) | 4032248671090 | |
| Qty. | 1 ST | |
| Típus | AIE M-SPX 1.5-6.0 S | Változat |
| Rendelési szám | 9204570000 | Insert |
| GTIN (EAN) | 4032248671113 | |
| Qty. | 1 ST | |
| Típus | AIE MULTI-SPX 0.75-4 ² SL | Változat |
| Rendelési szám | 9203730000 | Insert |
| GTIN (EAN) | 4032248576449 | |
| Qty. | 1 ST | |
| Típus | AIE MULTI-STRIPAX 16 SL | Változat |
| Rendelési szám | 9202270000 | Insert |
| GTIN (EAN) | 4032248486212 | |
| Qty. | 1 ST | |
| Típus | AIE MULTI-STRIPAX 6-16 | Változat |
| Rendelési szám | 9202260000 | Insert |
| GTIN (EAN) | 4032248486205 | |
| Qty. | 1 ST | |
| Típus | AIE MULTI-STRIPAX ASI | Változat |
| Rendelési szám | 9202300000 | Insert |
| GTIN (EAN) | 4032248486250 | |
| Qty. | 1 ST | |
| Típus | AIE MULTI-STRIPAX AWG | Változat |
| Rendelési szám | 9202280000 | Insert |
| GTIN (EAN) | 4032248486236 | |
| Qty. | 1 ST | |

MULTI-STRIPAX 1.5-6.0S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessories

| | | |
|----------------|----------------------------|---------------------|
| Típus | AIE MULTI-STRIPAX GKWLW | Változat |
| Rendelési szám | 9205770000 | Insert |
| GTIN (EAN) | 4032248836291 | |
| Qty. | 1 ST | |
| Típus | AIE MULTI-STRIPAX POF | Változat |
| Rendelési szám | 1212770000 | Insert |
| GTIN (EAN) | 4032248994434 | |
| Qty. | 1 ST | |
| Típus | AIE MULTI-STRIPAX PV | Változat |
| Rendelési szám | 1204280000 | Insert |
| GTIN (EAN) | 4032248987030 | |
| Qty. | 1 ST | |
| Típus | ERAN MULTI-STRIPAX | Változat |
| Rendelési szám | 9203100000 | Spare stop set |
| GTIN (EAN) | 4032248538102 | |
| Qty. | 1 ST | |
| Típus | ERME MULTI-STRIPAX | Változat |
| Rendelési szám | 9203070000 | Spare cutting blade |
| GTIN (EAN) | 4032248538096 | |
| Qty. | 1 ST | |