

KOS-M40**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

A Weidmüller lyukasztószerszámai a legjobb eszközök arra, hogy nyílásokat vágjon az elektromos szekrényeibe!

- PG tömszelencék
- M tömszelencék
- Speciális tömszelencék

Not suitable for stainless steel!

Általános rendelési adatok

Változat	Sheet holes
Rendelési szám	9204920000
Típus	KOS-M40
GTIN (EAN)	4032248694150
Qty.	1 Darab

Műszaki adatok

Méreték és tömegek

Átmérő	40.5 mm	Nettó tömeg	379 g
--------	---------	-------------	-------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Nem érintett
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	11cf115e-d865-4868-91cf-91917b9466a2

Műszaki adatok

Árucikk leírása	M40 lemezlyukasztók
-----------------	---------------------

Besorolások

ETIM 8.0	EC002691	ETIM 9.0	EC002691
ETIM 10.0	EC002691	ECLASS 14.0	21-04-51-92
ECLASS 15.0	21-04-51-92		

Felhasználási példa

